





REV.	DESCRIPTION	APPD	DATE



注解:

1. 材料:
主体 PA46
端子 C2680
2. 电镀要求:
端子镍底, 表面镀金
3. 使用规格:
3.1 额定电流 7A 。
3.2 接触阻抗 30mΩ。
3.3 绝缘阻抗 100MΩ。
3.4 耐压 500V AC/DC。
3.5 使用温度 -40°+85°。

DCZ12-N1F1-3001-A

3 管装
2 载带

PART NO: DCZ12-N1F1-3001-A		MATERIAL:				
LOT NO:		FINSH:				
UNIT: MM	SIZE: A4	COLOR:				
TOLERANCES: X. X=±0.35 X. XX=±0.25 X. XXX=±0.15 GENERAL ANGLE: X. X=±3.0° X. XX=±2.0°		DR: 刘 静		卧插电池座公座（短针）		
		CHK: 刘 静				
		APP: 刘 静		DWG NO: FP-090012		REV: A
				SCALE: 1:1	SHEET: 1 OF 1	