



固定功率铝壳封装线绕电阻 - 螺栓安装引脚

RB/6系列性能符合 MIL-PRF-18546 G 技术要求

电气性能

- 电阻值

E24 阻值表. 非标阻值请联系ATE 技术部门。

- 精度

标准 5%. 可提供 1%

- 温度系数

From ± 100 to ± 30 ppm from R_{10} to R_{max}

- 绝缘强度

2500Vac / 3500Vac peak

- 绝缘电阻

$> 10000 \text{ M}\Omega$

1000 $\text{M}\Omega$ 受潮后测试

- 过载

5倍额定功率下 5s

- 无感


无感处理不影响电阻器的机械和电气性能

- 引脚

M4 螺纹孔


引脚螺丝拧紧力矩

1,5Nm (static)



ATE Type	MIL-PRF 18546 G Type	额定功率 (W)	阻值范围 (Ω)	耐压 (V)	重量 (g)	散热器尺寸 ($\text{cm}^2 \times \text{mm}$)
RB50/8	RE75	50	0.1 - 68K	1250	52	930 x 1.5

ATE Type	电阻尺寸 (mm)															
	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RB50/8	21.5	16	29.2	16	2	39.7	50	79.5	3.2	14.5	M4	8	65	17.5	18.5	16.5
Tol.	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.5	±2	±0.2	±0.5	-	-	±1	±0.5	±0.5	±0.5



“连接和安装螺钉随电阻器配套提供”

