








# SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 9A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)  
PIN Brass Tin-plated


| Circuit | Part NO.           | Dimensions mm |       |
|---------|--------------------|---------------|-------|
|         |                    | A             | B     |
| 1       | HC-5557-2x1AWD-05  | ---           | 5.40  |
| 2       | HC-5557-2x2AWD-05  | 4.20          | 9.60  |
| 3       | HC-5557-2x3AWD-05  | 8.40          | 13.80 |
| 4       | HC-5557-2x4AWD-05  | 12.60         | 18.00 |
| 5       | HC-5557-2x5AWD-05  | 16.80         | 22.20 |
| 6       | HC-5557-2x6AWD-05  | 21.00         | 26.40 |
| 7       | HC-5557-2x7AWD-05  | 25.20         | 30.60 |
| 8       | HC-5557-2x8AWD-05  | 29.40         | 34.80 |
| 9       | HC-5557-2x9AWD-05  | 33.60         | 39.00 |
| 10      | HC-5557-2x10AWD-05 | 37.80         | 43.20 |
| 11      | HC-5557-2x11AWD-05 | 42.00         | 47.40 |
| 12      | HC-5557-2x12AWD-05 | 46.20         | 51.60 |


## Ordering Information

HC-5557 - N\*\*\* - \* - 05

Pin Type Colour  
默认=透明  
B=红色  
L=蓝色  
B=黑色  
Y=黄色  
O=白色  
P=紫色  
V=绿色  
BR=棕色

|           |                        |                    |                  |                   |                                                          |                           |              |     |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----|
|           |                        |                    | GENERL TOLERANCE | 制 图<br>DRAWING    | 深圳市华灿天禄电子有限公司<br>ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD |                           |              |     |
|           |                        |                    | DIM TOL          | 审 核<br>CHECK      | 产品名称<br>TITLE                                            | 5557 (4.20) 双排<br>带定位柱 弯针 | 版 本<br>REV.  | A   |
|           |                        |                    | X.X ±0.30        | 批 准<br>APPROVAL   | 产品料号<br>PART NO.                                         | HC-5557-2xNAWD-05         | 单 位<br>UNITS | mm  |
| 1         | 初版发行                   |                    | X.XX ±0.20       | 比 例<br>SCALE      | 材 料<br>MATERIAL                                          |                           | 页 次<br>SHEET | 1/2 |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日 期<br>MODIFY DATE | X.XXX ±0.10      | 投 影<br>Projection |                                                          |                           |              |     |
|           |                        |                    | Angle ±3.0°      |                   |                                                          |                           |              |     |



|           |                        |                    |                     |                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                   |              |     |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|
|           |                        |                    | GENE RL TOL E RANCE | 制 图<br>DRAWING                                                                        | <div> 深圳市华灿天禄电子有限公司<br/>ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD</div> |                                   |              |     |
|           |                        |                    | DIM TOL             | 审 核<br>CHECK                                                                          |                                                                                                                                                             |                                   |              |     |
|           |                        |                    | X. X ±0. 30         | 批 准<br>APPROVAL                                                                       | 产品名称<br>TITLE                                                                                                                                               | 5557 (4. 20) 双排<br>带定位柱 弯针 Pin 位图 | 版 本<br>REV.  | A   |
| 1         | 初版发行                   |                    | X. XX ±0. 20        | 比 例<br>SCALE                                                                          | 产品料号<br>PART NO.                                                                                                                                            | HC-5557-2xNAWD-05                 | 单 位<br>UNITS | mm  |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日 期<br>MODIFY DATE | X. XXX ±0. 10       | 投 影<br>Projection                                                                     | 材 料<br>MATERIAL                                                                                                                                             |                                   | 页 次<br>SHEET | 2/2 |
|           |                        |                    | Angle ±3. 0°        |  |                                                                                                                                                             |                                   |              |     |