







		D		E	
REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE	

Part No	CKT	A	B	C	D
WF-NH1.0-2PE1	2	1.00	2.52	4.00	3.00
WF-NH1.0-3PE1	3	2.00	3.52	5.00	4.00
WF-NH1.0-4PE1	4	3.00	4.52	6.00	5.00
WF-NH1.0-5PE1	5	4.00	5.52	7.00	6.00
WF-NH1.0-6PE1	6	5.00	6.52	8.00	7.00
WF-NH1.0-7PE1	7	6.00	7.52	9.00	8.00
WF-NH1.0-8PE1	8	7.00	8.52	10.00	9.00
WF-NH1.0-9PE1	9	8.00	9.52	11.00	10.00
WF-NH1.0-10PE1	10	9.00	10.52	12.00	11.00
WF-NH1.0-11PE1	11	10.00	11.52	13.00	12.00
WF-NH1.0-12PE1	12	11.00	12.52	14.00	13.00
WF-NH1.0-13PE1	13	12.00	13.52	15.00	14.00
WF-NH1.0-14PE1	14	13.00	14.52	16.00	15.00
WF-NH1.0-15PE1	15	14.00	15.52	17.00	16.00
WF-NH1.0-16PE1	16	15.00	16.52	18.00	17.00

序号	品名	材质
1	1.0-B型立式WTB胶芯	PA10T UL94V-0米白色
2	1.0-B型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡
3	1.0-B型立式WTB焊片	铜合金/表面镀锡
4	1.0-B型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 本色

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围： $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压： 50V ，AC，DC
4. 接触电阻： $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$



GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD					BXCONN [®]	
DIM. x. TOL. x.x ±0.50 x.xx ±0.20 x.xxx ±0.10 GENERAL ANGLE: x° ±1°		TITLE: 1.0 Pitch B型立式WTB						
		DWG. NO.: WF-NH1.0-XPE1			CHECKED: MAX			
		PART NO.: WF-NH1.0-XPE1			DRAWN: ELLA			
		UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1 of 1	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL	