








电路图
Circuit Diagram

1. Rating: DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage: AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250\pm 50\text{g}$
6. life test: 10000 cycles
7. Operation type: Self-locking



7	推轴	1	POM	蓝色
6	导电接触夹	2	覆合银磷铜	镀银
5	盖板	1	PC	白色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	勾针	1	精密钢圈	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR
TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd		
30~	: ± 0.30	PART NO. 8080-Z-26S	TITLE: 按键开关 Key Switch	
10~30:	± 0.20			
~10:	± 0.15			
UNITS	mm	DESIGN:	Ethan	MANUFACTURE DWG
MATERILA	— — —	CHED:	Olvia	
FINISH	— — —	APPD:	Ava	
		SCALE N:A		SHEET 1/1