

标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

PIN

尺寸 (mm)

A

B

-02A

3.00

9.65

-03A

6.00

12.65

-04A

9.00

15.65

-05A





12.00

18.65

-06A

15.00

21.65



P.C.B LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 5A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer PA66
PIN Brass Tin-plated

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名

TITLE

料号

PART NO

针座

HC-5557-MX3.0-5A

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 例
SCALE

1:1

X.±0.25

X'±2"

单 位
UNIT

MM

.X±0.25

.X'±1"

张 数
PART NO

1 OF 1

.XX±0.15

.XX'±0.5"

版 本
REV

A

.XXX±0.10

.XXX'±0.5"

制 图
DRAW

AhYe

审 核

CHECKED

夏操云

批 准

APPROVE

赵亮亮

