







Part No	CKT	A	B
BX-XH2.54-2PZZ-BD	2	2.5	7.5
BX-XH2.54-3PZZ-BD	3	5.0	10.0
BX-XH2.54-4PZZ-BD	4	7.5	12.5
BX-XH2.54-5PZZ-BD	5	10.0	15.0
BX-XH2.54-6PZZ-BD	6	12.5	17.5
BX-XH2.54-7PZZ-BD	7	15.0	20.0
BX-XH2.54-8PZZ-BD	8	17.5	22.5
BX-XH2.54-9PZZ-BD	9	20.0	25.0
BX-XH2.54-10PZZ-BD	10	22.5	27.5
BX-XH2.54-11PZZ-BD	11	25.0	30.0
BX-XH2.54-12PZZ-BD	12	27.5	32.5
BX-XH2.54-13PZZ-BD	13	30.0	35.0
BX-XH2.54-14PZZ-BD	14	32.5	37.5
BX-XH2.54-15PZZ-BD	15	35.0	40.0
BX-XH2.54-16PZZ-BD	16	37.5	42.5

- 技术指标(Technical Index):
- 1.温度范围(Temperature range): $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$.
 - 2.额定电压(Rated voltage):250V,AC.
 - 3.额定电流(Rated current):3.0A AC,DC.
 - 4.接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$.
 - 5.耐压值(Withstanding voltage):1000V AC/minute.
 - 6.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$.

序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-XH2.54-NPZZ-BD	版本 REV.	A
						X.±0.50	±1°		审核 CHECK	EVA	品名 TITLE	XH2.5直针WTB	页次 SHEET	1/1	
											.X±0.20	客户料号 CUTM.NO.			
															.XX±0.10
③	XH2.5立式吸盖	LCP UL94V-0 米色						单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1				
1		2	3	4	5	6		7		8		9			



制图 DRAWN	變更內容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA		
			X.±0.50	± 1*	审核 CHECK	EVA		
			.X±0.20		核准 APPROVAL	JADE		
			.XX±0.10		單位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1



- 1.10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE $\pm 0.2\text{mm}$.
(10片孔距累积公差 $\pm 0.2\text{mm}$.)
- 2.CARRIER CAMBER NOT TO EXCEED 1mm IN 100mm.
(载带拱/弧形MAX:1/100mm.)
- 3.ALL DIMENSIONS MEET EIA-481 REQUIREMENTS.
(所有的尺寸要满足协会EIA-481规范.)
- 4.MATERIAL: CLEAR ANTISTATIC PS, COLD SEALING.
(载带材料: 透明抗静电 PS, 冷封.)
- 5.THICKNESS: $0.50 \pm 0.05\text{mm}$. (载带厚度: $0.50 \pm 0.05\text{mm}$.)
- 6.PACKING LENGTH PER REEL: 6.43 METERS. (每卷包装长度: 6.43米.)
- 7.COMPONENT LOAD PER REEL: 500 PCS. (每卷包装数量: 500只.)
8. 纸箱装箱以不超过装箱线为准, 空余位置用塑料泡沫及保尼龙填充.
9. 纸箱分小、中、标准型3种规格型号: 装箱为整箱(左下包装量)采用标准型纸箱包装, 未达到整箱数量以产品量适当采用小型或中型纸箱包装.

纸箱型号 Carton Type	小型 Small Size	中型 Medium	标准型 Standard
高度 Hight (CM)	7.5	15	32

CKT (2.5mm pitch)	B0	W	F	S
2	7.80	24	11.50±0.10	
3	10.30			
4	12.80			
5	15.30	32	14.20±0.10	28.40
6	17.80			
7	20.30			
8	22.80	44	20.20±0.10	40.40
9	25.30			
10	27.80			
11	30.30	56	26.2±0.10	52.40
12	32.80			
13	35.30			
14	37.80			
15	40.30			
16	42.80			

料号 PART NO.	BX-XH2.54-NPZZ-BD	版本 REV.	A
品名 TITLE	XH2.5直针WTB	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

