








技术指标(Technical Index):

- 1.温度范围(Temperature range): $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$.
- 2.额定电压(Rated voltage):200V,AC.
- 3.额定电流(Rated current):2.0A AC,DC.
- 4.接触电阻(Contact resistance): $\leq 25\text{m}\Omega$.
- 5.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$.
- 6.耐压值(Withstanding voltage):1000V AC/minute.







序号	品名	材质
①	HY2.0弯针WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	HY2.0弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡


Part No	CKT	A	B	C	D
BX-HY2.0-2PWZ-BD	2	2.0	6.0	4.84	2.4
BX-HY2.0-3PWZ-BD	3	4.0	8.0	6.84	2.4
BX-HY2.0-4PWZ-BD	4	6.0	10.0	8.84	4.4
BX-HY2.0-5PWZ-BD	5	8.0	12.0	10.84	6.4
BX-HY2.0-6PWZ-BD	6	10.0	14.0	12.84	8.4
BX-HY2.0-7PWZ-BD	7	12.0	16.0	14.84	10.4
BX-HY2.0-8PWZ-BD	8	14.0	18.0	16.84	12.4
BX-HY2.0-9PWZ-BD	9	16.0	20.0	18.84	14.4
BX-HY2.0-10PWZ-BD	10	18.0	22.0	20.84	16.4
BX-HY2.0-11PWZ-BD	11	20.0	24.0	22.84	18.4
BX-HY2.0-12PWZ-BD	12	22.0	26.0	24.84	20.4
BX-HY2.0-13PWZ-BD	13	24.0	28.0	26.84	22.4
BX-HY2.0-14PWZ-BD	14	26.0	30.0	28.84	24.4
BX-HY2.0-15PWZ-BD	15	28.0	32.0	30.84	26.4
BX-HY2.0-16PWZ-BD	16	30.0	34.0	32.84	28.4
BX-HY2.0-17PWZ-BD	17	32.0	36.0	34.84	30.4
BX-HY2.0-18PWZ-BD	18	34.0	38.0	36.84	32.4
BX-HY2.0-19PWZ-BD	19	36.0	40.0	38.84	34.4
BX-HY2.0-20PWZ-BD	20	38.0	42.0	40.84	36.4




制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-HY2.0-NPWZ-BD	版本 REV.	A
			X.±0.50	±1°	审核 CHECK	EVA			品名 TITLE	HY2.0弯针WTB	页次 SHEET	1/1
			.X±0.20		核准 APPROVAL	JADE			客户料号 CUTM.NO.			
			.XX±0.10		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)			



- NOTE(注):
- 1.10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE $\pm 0.2\text{mm}$. (10片孔距累积公差 $\pm 0.2\text{mm}$.)
 - 2.CARRIER CAMBER NOT TO EXCEED 1mm IN 100mm. (载带拱/弧形MAX:1/100mm.)
 - 3.ALL DIMENSIONS MEET EIA-481 REQUIREMENTS. (所有的尺寸要满足协会EIA-481规范.)
 - 4.MATERIAL: CLEAR ANTISTATIC PS. (载带材料: 透明抗静电 PS.)
 - 5.THICKNESS: $0.40 \pm 0.05\text{mm}$. (载带厚度: $0.40 \pm 0.05\text{mm}$.)
 - 6.PACKING LENGTH PER REEL: 7.2 METERS. (每卷包装长度: 7.2米.)
 - 7.COMPONENT LOAD PER REEL: 400 PCS. (每卷包装数量: 400只, 前后各空25只.)
 8. 纸箱装箱以不超过装箱线为准, 空余位置用塑料泡沫及保尼龙填充.
 9. 纸箱分小、中、标准型3种规格型号: 装箱为整箱(左下包装量)采用标准型纸箱包装, 未达到整箱数量以产品量适当采用小型或中型纸箱包装.



纸箱型号 Carton Type	小型 Small Size	中型 Medium	标准型 Standard
高度 Height (CM)	7.5	15	32



CKT	B0	W	F	S
(2.0mm pitch)				
2	6.30	16	7.50	
3	8.30	24	11.50	
4	10.30			
5	12.30			
6	14.30			
7	16.30	32	14.20±0.10	28.40
8	18.30			
9	20.30	44	20.20±0.10	40.40
10	22.30			
11	24.30			
12	26.30			
13	28.30			
14	30.30	56	26.20±0.10	52.40
15	32.30			
16	34.30			

CKT (2.0mm pitch)	W	PCS/REEL	REEL/CARTON	SUM(PCS)
2	16	400	14	5600
3	24	400	10	4000
4				
5				
6				
7	32	400	8	3200
8				
9				
10				
11	44	400	6	2400
12				
13				
14				
15	56	400	5	2000
16				

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	EMMA
			X.±0.50	审核 CHECK	EVA
			.X±0.25	核准 APPROVAL	JADE
			.XX±0.15	单位 UNITS	MM
				比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BX-HY2.0-NPWZ-BD	版本 REV.	A
品名 TITLE	HY2.0弯针WTB载带包装	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

Bossie (博锡)