

标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

PIN

尺寸 (mm)

A

B

C

02

1.00

4.50

2.50

03

2.00

5.50

3.50

04

3.00

6.50

4.50

05

4.00

7.50

5.50

06

5.00

8.50

6.50

07

6.00

9.50

7.50

08

7.00

10.50

8.50

09

8.00

11.50

9.50

10

9.00

12.50

10.50

11

10.00

13.50

11.50

12

11.00

14.50

12.50

13

12.00

15.50

13.50

14

13.00

16.50

14.50

15

14.00

17.50







15.50

16

15.00

18.50

16.50



PCB LAYOUT

技术要求:

额定电流: 1.0A AC,DC

(使用AWG#28时适用)

额定电压: 50V (AC,DC)

温度范围: -25° C~+85° C

接触电阻: ≤20mΩ

绝缘电阻: ≥100MΩ

耐 压: 500V AC/min

适用导线规格: AWG#28~#32

2	接触	铜	镀锡	
1	基座	LCP	米色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	针座
料 号 PART NO	HC-SHB1.0-5PWT

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 例
SCALE

1:1

单 位
UNIT

MM

制 图
DRAW审 核
CHECKED批 准
APPROVE张 数
PART NO版 本
REV

1 OF 1

A

AhYe

夏操云

赵亮亮

