






| 版次 | 变更摘要  | 日期         |
|----|-------|------------|
| 0  | 新产品发行 | 2023.10.10 |
| 1  | 料号更新  | 2024/12/14 |

| 序号 | 品名                     | 材质                   |
|----|------------------------|----------------------|
| ①  | 0.8 Pitch B型立式 BTB母座胶芯 | LCP UL94 V-0, 颜色: 本色 |
| ②  | 0.8 Pitch B型立式 BTB母座端子 | 铜合金/表面镀锡/点镀金         |
| ③  | 0.8 Pitch B型立式 BTB母座吸盖 | 不锈钢                  |



技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: -40° C~85° C.
- 额定电压: 100V, AC.
- 接触电阻: ≤0.05Ω.
- 绝缘电阻: ≥500MΩ
- 产品料号:



适用线路板

BT080077BF-\*\*\* \* \*-\*\*\* 流水码

NO OF CKT(产品PIN数) Plating(电镀方式) Packing(包装方式)

0:端子全雾锡 R:TAPE & REEL卷装

1:端子镀全金 (Gold Flash) C:TAPE & REEL WITH COVER

2:端子点镀金 加吸盖卷装

4:端子半金锡

6:刷金

一般公差 (TOLERANCE)

X. ±.50 .XX ±.10

X. ±.20 .XXX ±.05

ANGLES ±1°

**ZGWD** 浙江温达电子有限公司  
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

|             |                               |            |        |
|-------------|-------------------------------|------------|--------|
| 品名 (TITLE)  | 0.8 Pitch B型立式BTB母座业务图(单高7.7) | 制图 (DR)    | Anlan  |
| 料号 (DWG.NO) | BT080077BF-*****-***          | 校对 (CHKD)  | 田峰     |
| 比例 (SCALE)  |                               | 审核 (APPD)  | 黄志明    |
| 单位 (UNITS)  | mm                            | 张数 (SHEET) | 1 OF 3 |
|             |                               | SIZE       | A4     |
|             |                               | REV        | A      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |        |  |  |  |              |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--------|--|--|--|--------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E  |  |  |  | F      |  |  |  |              |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版次 |  |  |  | 变更摘要   |  |  |  | 日期           |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |  |  |  | 新产品发行  |  |  |  | 2023. 10. 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  |  |  |  | 产品料号变更 |  |  |  | 2024. 7. 29  |  |

|   |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |
|---|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1 | CKT  | DIM A  | DIM B  | DIM C  | CKT  | DIM A  | DIM B  | DIM C  | CKT   | DIM A  | DIM B  | DIM C  |
|   | 2*10 | 7. 20  | 13. 80 | 12. 20 | 2*40 | 31. 20 | 37. 80 | 36. 20 | 2*70  | 55. 20 | 61. 80 | 60. 20 |
|   | 2*11 | 8. 00  | 14. 60 | 13. 00 | 2*41 | 32. 00 | 38. 60 | 37. 00 | 2*71  | 56. 00 | 62. 60 | 61. 00 |
|   | 2*12 | 8. 80  | 15. 40 | 13. 80 | 2*42 | 32. 80 | 39. 40 | 37. 80 | 2*72  | 56. 80 | 63. 40 | 61. 80 |
|   | 2*13 | 9. 60  | 16. 20 | 14. 60 | 2*43 | 33. 60 | 40. 20 | 38. 60 | 2*73  | 57. 60 | 64. 20 | 62. 60 |
|   | 2*14 | 10. 40 | 17. 00 | 15. 40 | 2*44 | 34. 40 | 41. 00 | 39. 40 | 2*74  | 58. 40 | 65. 00 | 63. 40 |
|   | 2*15 | 11. 20 | 17. 80 | 16. 20 | 2*45 | 35. 20 | 41. 80 | 40. 20 | 2*75  | 59. 20 | 65. 80 | 64. 20 |
|   | 2*16 | 12. 00 | 18. 60 | 17. 00 | 2*46 | 36. 00 | 42. 60 | 41. 00 | 2*76  | 60. 00 | 66. 60 | 65. 00 |
|   | 2*17 | 12. 80 | 19. 40 | 17. 80 | 2*47 | 36. 80 | 43. 40 | 41. 80 | 2*77  | 60. 80 | 67. 40 | 65. 80 |
|   | 2*18 | 13. 60 | 20. 20 | 18. 60 | 2*48 | 37. 60 | 44. 20 | 42. 60 | 2*78  | 61. 60 | 68. 20 | 66. 60 |
| 2 | 2*19 | 14. 40 | 21. 00 | 19. 40 | 2*49 | 38. 40 | 45. 00 | 43. 40 | 2*79  | 62. 40 | 69. 00 | 67. 40 |
|   | 2*20 | 15. 20 | 21. 80 | 20. 20 | 2*50 | 39. 20 | 45. 80 | 44. 20 | 2*80  | 63. 20 | 69. 80 | 68. 20 |
|   | 2*21 | 16. 00 | 22. 60 | 21. 00 | 2*51 | 40. 00 | 46. 60 | 45. 00 | 2*81  | 64. 00 | 70. 60 | 69. 00 |
|   | 2*22 | 16. 80 | 23. 40 | 21. 80 | 2*52 | 40. 80 | 47. 40 | 45. 80 | 2*82  | 64. 80 | 71. 40 | 69. 80 |
|   | 2*23 | 17. 60 | 24. 20 | 22. 60 | 2*53 | 41. 60 | 48. 20 | 46. 60 | 2*83  | 65. 60 | 72. 20 | 70. 60 |
|   | 2*24 | 18. 40 | 25. 00 | 23. 40 | 2*54 | 42. 40 | 49. 00 | 47. 40 | 2*84  | 66. 40 | 73. 00 | 71. 40 |
|   | 2*25 | 19. 20 | 25. 80 | 24. 20 | 2*55 | 43. 20 | 49. 80 | 48. 20 | 2*85  | 67. 20 | 73. 80 | 72. 20 |
|   | 2*26 | 20. 00 | 26. 60 | 25. 00 | 2*56 | 44. 00 | 50. 60 | 49. 00 | 2*86  | 68. 00 | 74. 60 | 73. 00 |
|   | 2*27 | 20. 80 | 27. 40 | 25. 80 | 2*57 | 44. 80 | 51. 40 | 49. 80 | 2*87  | 68. 80 | 75. 40 | 73. 80 |
|   | 2*28 | 21. 60 | 28. 20 | 26. 60 | 2*58 | 45. 60 | 52. 20 | 50. 60 | 2*88  | 69. 60 | 76. 20 | 74. 60 |
| 3 | 2*29 | 22. 40 | 29. 00 | 27. 40 | 2*59 | 46. 40 | 53. 00 | 51. 40 | 2*89  | 70. 40 | 77. 00 | 75. 40 |
|   | 2*30 | 23. 20 | 29. 80 | 28. 20 | 2*60 | 47. 20 | 53. 80 | 52. 20 | 2*90  | 71. 20 | 77. 80 | 76. 20 |
|   | 2*31 | 24. 00 | 30. 60 | 29. 00 | 2*61 | 48. 00 | 54. 60 | 53. 00 | 2*91  | 72. 00 | 78. 60 | 77. 00 |
|   | 2*32 | 24. 80 | 31. 40 | 29. 80 | 2*62 | 48. 80 | 55. 40 | 53. 80 | 2*92  | 72. 80 | 79. 40 | 77. 80 |
|   | 2*33 | 25. 60 | 32. 20 | 30. 60 | 2*63 | 49. 60 | 56. 20 | 54. 60 | 2*93  | 73. 60 | 80. 20 | 78. 60 |
|   | 2*34 | 26. 40 | 33. 00 | 31. 40 | 2*64 | 50. 40 | 57. 00 | 55. 40 | 2*94  | 74. 40 | 81. 00 | 79. 40 |
|   | 2*35 | 27. 20 | 33. 80 | 32. 20 | 2*65 | 51. 20 | 57. 80 | 56. 20 | 2*95  | 75. 20 | 81. 80 | 80. 20 |
|   | 2*36 | 28. 00 | 34. 60 | 33. 00 | 2*66 | 52. 00 | 58. 60 | 57. 00 | 2*96  | 76. 00 | 82. 60 | 81. 00 |
|   | 2*37 | 28. 80 | 35. 40 | 33. 80 | 2*67 | 52. 80 | 59. 40 | 57. 80 | 2*97  | 76. 80 | 83. 40 | 81. 80 |
|   | 2*38 | 29. 60 | 36. 20 | 34. 60 | 2*68 | 53. 60 | 60. 20 | 58. 60 | 2*98  | 77. 60 | 84. 20 | 82. 60 |
| 4 | 2*39 | 30. 40 | 37. 00 | 35. 40 | 2*69 | 54. 40 | 61. 00 | 59. 40 | 2*99  | 78. 40 | 85. 00 | 83. 40 |
|   |      |        |        |        |      |        |        |        | 2*100 | 79. 20 | 85. 80 | 84. 20 |
|   |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |
|   |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |
|   |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |
|   |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |
|   |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |
|   |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |
|   |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |
|   |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |
| 5 |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |
|   |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |
|   |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |
|   |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |
|   |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |
|   |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |
|   |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |
|   |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |
|   |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |
|   |      |        |        |        |      |        |        |        |       |        |        |        |

|                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|------------------|--|
| ZGWD 浙江温达电子有限公司<br>ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD                  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |                  |  |
| 品名 (TITLE)<br>0.8 Pitch B型立式BTB母座业务图                                    |  |  |  |  |  |  |  | 制图 (DR)<br>Anlan     |  |                  |  |
| 料号 (DWG.NO)<br>BT080***BF-***C-***                                      |  |  |  |  |  |  |  | 校对 (CHKD)<br>田峰      |  |                  |  |
| 比例 (SCALE)                                                              |  |  |  |  |  |  |  | 单位 (UNITS)<br>mm     |  | 审核 (APPD)<br>黄志明 |  |
| 一般公差 (TOLERANCE)<br>X. ±.50 .XX ±.10<br>.X ±.20 .XXX ±.05<br>ANGLES ±1° |  |  |  |  |  |  |  | 张数 (SHEET)<br>2 OF 3 |  | SIZE<br>A4       |  |
|                                                                         |  |  |  |  |  |  |  | REV<br>A             |  |                  |  |

|   |                                                                  |   |   |   |   |   |   |
|---|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|   | A                                                                | B | C | D | E | F |   |
| 1 | <div> <div>公座<br/>(PLUG)</div> <div>母座<br/>(SOCKET)</div> </div> |   |   |   |   |   | 1 |
| 2 |                                                                  |   |   |   |   |   | 2 |
| 3 |                                                                  |   |   |   |   |   | 3 |
| 4 |                                                                  |   |   |   |   |   | 4 |
| 5 |                                                                  |   |   |   |   |   | 5 |
|   | A                                                                | B | C | D | E | F |   |

一般公差 (TOLERANCE)

X. ±.50
.XX ±.10
.X ±.20
.XXX ±.05
ANGLES ±1°