








SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 7A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~+105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-VHL-2A-05	3.96	9.80
3	HC-VHL-3A-05	7.92	13.76
4	HC-VHL-4A-05	11.88	17.72
5	HC-VHL-5A-05	15.84	21.68
6	HC-VHL-6A-05	19.80	25.64
7	HC-VHL-7A-05	23.76	29.60
8	HC-VHL-8A-05	27.72	33.56
9	HC-VHL-9A-05	31.68	37.52
10	HC-VHL-10A-05	35.64	41.48
11	HC-VHL-11A-05	39.60	45.44
12	HC-VHL-12A-05	43.56	49.40
13	HC-VHL-13A-05	47.52	53.36
14	HC-VHL-14A-05	51.48	57.32
15	HC-VHL-15A-05	55.44	61.28

Ordering Information

HC-VHL - N * - * - 05

Pin
Type
A=直针
Colour
默认=本色
B=红色
C=蓝色
D=黑色
E=紫色
F=绿色
G=黄色
H=棕色

			GENE RL TOLERANCE	制 图 DRAWING		 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	VHL (3.96)单排 直针 带柱 座高15.8mm	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-VHL-NA-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°						