

H3C US300 系列以太网交换机

产品概述

H3C US300 系列以太网交换机是 H3C 基于业内领先的 comware V7 平台，面向中小商业市场 (SMB 市场) 推出的全新一代高性能全千兆管理型交换机产品，提供完备的安全接入策略和更强的网络管理维护易用性；可广泛应用于政府、中小型企业、学校、酒店等行业的网络建设场景。



US310



US310-P



US328



US328-P

产品特点

丰富的端口类型

- 全系列支持“以太网口+光口”组合，适应各种场景组网需求，方便用户灵活组网；
- 提供8/24多规格端口产品，所有端口均具备千兆线速转发能力，满足不同用户所需。

可靠的安全策略

- 支持特有的ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施“ARP欺骗攻击”；
- 支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址冒充，以及DoS攻击；
- 支持DHCP Snooping特性，有效杜绝私设DHCP服务器，保证DHCP环境的真实性和一致性；
- 支持端口安全特性族，可有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量；
- 支持802.1X和MAC认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能，与iMC配合可实现代理检测、双网卡检测等功能。

增强的多业务能力

- 支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段；
- 支持SP (Strict Priority)、WRR (Weighted Round Robin)、SP+WRR三种队列调度算法，支持多优先级数据传输；
- 支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段。

简单易用的网络管理

- 支持CLI命令行、Web网管、TELNET，使设备管理更方便。并且支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全；
- 支持通过FTP、TFTP实现设备的远程升级，支持SNMP v1/v2c/v3，可支持iMC智能管理中心、Open View等通用网管平台。

绿色节能设计

- 节能设计大幅降低设备的功耗以及故障点，同时降低辐射，达到家用电器的辐射标准，对人体无伤害；
- 产品整机满足材料环保与安全性的欧盟 RoHS 标准。

产品规格

属性	US310	US328	US310-P	US328-P
交 换 容 量	336Gbps			
包 转 发 率	56Mpps	88Mpps	56Mpps	88Mpps
管 理 端 口	1 个 Console 口			
固 定 端 口	8*10/100/1000Base-T 以太网端口 2*1000 Base-X SFP 光口	24*10/100/1000Base-T 以太网端口 4*1000 Base-X SFP 光口	8*10/100/1000Base-T 以太网端口 2*1000 Base-X SFP 光口	24*10/100/1000Base-T 以太网端口 4*1000 Base-X SFP 光口
堆 叠	最大支持 9 台堆叠			
电 口 属 性	支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持 MDI/MDI-X			
以 太 网 功 能	支持 LLDP 静态 MAC 配置 支持 MAC 地址学习数目限制(MAC 地址深度最大支持 8K) 支持端口镜像和流镜像功能 支持端口聚合(聚合组端口最大 8 个端口，最多 24 个聚合组) 支持端口隔离 支持 STP/RSTP/MSTP 支持 IEEE 802.3ad (动态链路聚合 LACP)、静态端口聚合 支持端口自环检测			
VLAN	支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN) 支持基于 MAC 的 VLAN 支持 GUEST VLAN 支持 VLAN 映射 支持 MVRP			
IP 路 由	支持静态路由			
DHCP	支持 DHCP Relay 支持 DHCP Client 支持防私接 DHCP Snooping			
组 播	支持 IGMP V1/V2/V3 Snooping			

属性	US310	US328	US310-P	US328-P
	支持 PIM Snooping 支持组播 VLAN 支持 IPV6 组播设置			
QoS	支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度 支持 802.1p、DSCP 优先级映射 支持端口限速			
ACL	支持二层、三层、四层 ACL 支持 IPv4、IPv6 ACL 支持 VLAN ACL			
IPv6	支持 IPv6 静态路由、双协议栈 支持 DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping 支持 ND、PMTU 支持 IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6 域名解析			
可靠性	支持以太网 OAM 支持 DLDP 支持 Monitor Link			
安全性	支持用户分级管理和口令保护 支持 SSH, 为用户登录提供安全加密通道 支持可控 IP 地址的 FTP 登录和口令机制 支持防止 ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1 报文、协议报文等攻击功能 支持 MAC 地址限制 支持 IP+MAC+PORT 绑定功能 支持 IEEE 802.1x 支持 Radius、支持 AAA 支持安全网管 SNMPv3 支持广播报文抑制 支持 Portal 认证 支持端口动态 ARP 检测, 提升端口安全性			
系统管理	支持 Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置 支持 FTP、TFTP、Xmodem、SFTP 文件上下载管理 支持 SNMP V1/V2c/V3 支持 Sflow 支持 NQA 支持 NTP 时钟 支持系统工作日志			
端口防雷	6KV			
环境温度	运行环境温度: -5°C~45°C			

属性	US310	US328	US310-P	US328-P
环境湿度	运行环境湿度: 10%~95% (非凝结) 存储环境湿度: 10%~95% (非凝结)			
POE	不支持		支持 POE+, 单端口最大功率输出功率 30W	
功耗	≤ 15W	≤ 23W	MAX: 156W (POE: 125W)	MAX: 448W (POE: 370W)
重量(满配置)	≤ 1.5kg	≤ 2.5kg	≤ 3kg	≤ 4.5g
输入电压	AC • 额定电压范围: 200 V ~240 V, 50 Hz • 最大电压范围: 180 V ~264 V, 47 ~53 Hz	AC • 额定电压范围: 200 V ~240 V, 50 Hz • 最大电压范围: 180 V ~264 V, 47 ~53 Hz	AC: • 额定电压范围: 100V~240V AC, 50/60Hz • 最大电压范围: 90V~264V AC, 47~63Hz	AC • 额定电压范围: 200 V ~240 V, 50 Hz • 最大电压范围: 180 V ~264 V, 47 ~53 Hz
外形尺寸(长×宽×高) (单位: mm)	266×161×44	440×160×44	330×230×44	440×260×44

订购信息

根据产品具体型号选择配置的机箱

描述	数量范围	备注
US310	1	可选
US310-P	1	可选
US328	1	可选
US328-P	1	可选