

1

2

3

4

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F



技术要求:

- 1、单位: mm
- 2、线径: 0.4
- 3、材质: 碳钢镀镍-满足ROHS
- 4、样式: 喇叭口双针
- 5、工艺: 高温180摄氏度热处理
- 6、未标注公差以在±0.25计
- 7、表面无脏污、无材质不良
- 8、联系电话: 0592-5216722
- 9、型号: F10-13-7-0.4-1.2UU
- 10、盐雾测试: 百分五盐雾测试满足24小时
- 11、包装方式: 袋装-最小包装一袋1000个

							碳钢线			厦门市芯网电子 科技有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年	月	日	阶段	标记	重量	比例
设计								9			3:1
校核											
批准											

1

2

3

4