



### 技术要求:

- 1、单位: mm
  - 2、线径: 0.5
  - 3、材质: 碳钢镀镍-满足ROHS
  - 4、样式: 喇叭口双针
  - 5、工艺: 高温180摄氏度热处理
  - 6、未标注公差以在±0.25计
  - 7、表面无脏污、无材质不良
  - 8、联系电话: 0592-5216722
  - 9、型号: F10-18-8-0.5-1.3UU
  - 10、盐雾测试: 百分五盐雾测试满足24小时
  - 11、包装方式: 袋装-最小包装一袋1000个