




M8 L E1 S A XX N A Y
系列 焊接导体 类型 安装位置 键位 导体数量 外壳材质及电镀 绝缘体材质 灌胶材质
series Welding conductor type level position Keys Number of conductors Housing material and plating Insulator material Glue filling material

未标注公差 Tolerances are not indicated		视图 view		TONGRUIJOIN — 同 瑞 电 子 — Dongguan Tongrui Electronic Technology Co., Ltd			
0~5: ±0.1		设计 DESIGNED		东莞市通瑞电子科技有限公司			
6~10: ±0.15		校 对 CHECKED					
11~50: ±0.2		审 核 APPROVED					
51~100: ±0.25		日期 date					
100+: ±25%		比例 1:1 SCALE		型 号 MODEL	M8L, E1S, AXX, NAY	单 位 UNIT	mm
		日期 date		名 称 PARTNAME	M8S前固定插座（焊接针）	版 本 REV	A/0

M8公头座产品定义/M8 Male Connector Product Definition

键位 Keys	芯数量Number of pins/焊接面Weld Surface				
A	3Pin	4Pin	5Pin	6Pin	8Pin
B			5Pin		
D		4Pin			
插合端直径(mm) Mating end diameter (mm)	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7
额定工作电压 (V) Rated operating voltage (V)	60V	60V	60V	30V	30V
额定工作电流(A) Rated Operating Current (A)	4A	4A	3A	2A	1.5A
绝缘电阻MΩ) Insulation resistanceMΩ)	≥100 MΩ				

未标注公差
Tolerances are not
indicated
0~5: ±0.1
6~10: ±0.15
11~50: ±0.2
51~100: ±0.25
100+: ±25%

视图
view
设计
DESIGNED
校 对
CHECKED
审 核
APPROVED

TONGRUIJOIN
Dongguan Tongrui Electronic Technology Co., Ltd
东莞市通瑞电子科技有限公司
型 号
MODEL
名 称
PARTNAME
单 位
UNIT
mm
版 本
REV
A/0

比 例
SCALE
1:1

日 期
date

M8系列公头公座定义规格

www.cntfre.com