






- 1、Rating:DC 30V 0.1A
- 2、Contact resistance: $\leq 100m\Omega$
- 3、Insulation resistance: $\geq 100M\Omega$ DC500V
- 4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
- 5、Operating force: $250\pm 50g$
- 6、life test:10000 cycles
- 7、Operation type: no lock

印制线路板
PCB Layout Recommended

电路图
Circuit Diagram

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	PA66	白色
5	盖板	1	PA66	黑色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	-	-	-	
2	底座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR



GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		 深圳市华明通电子有限公司 HMTCONN Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd		
30~ : ± 0.30	$\pm 2^\circ$	PART NO.	TITLE: 按键开关 Key Switch	
10~30: ± 0.20		HMT-5.8-Z-TP-W		
~10: ± 0.15		DESIGN: James	CUSTOMER	SIZE UNITS A4 MM
MANUFACTURE DWG		CHED: Talen		SCALE SHEET N:A 1/1
		APPD: Sophia		