





- 1、Rating:DC 30V 0.1A
- 2、Contact resistance:≤100mΩ
- 3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
- 4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
- 5、Operating force:250±50g
- 6、life test:10000 cycles
- 7、Operation type: Self-locking

印制线路板
PCB Layout Recommended

电路图
Circuit Diagram

7	推轴	1	POM	蓝色
6	导电接触夹	2	覆合银磷铜	镀银
5	盖板	1	PC	白色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	勾针	1	精密钢圈	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd		
30~ :±0.30	±2°	PART NO. HMT-8080-Z-S	TITLE: 按键开关 Key Switch	
10~30:±0.20				
~10:±0.15		DESIGN: James	CUSTOMER	SIZE
MANUFACTURE DWG		CHED: Talen		UNITS
		APPD: Sophia		SCALE
				SHEET
			N:A	1/1