

# 广东荣缆电缆实业有限公司

## 成品检验报告

型号 : EVRP 1*70mm <sup>2</sup> 1500V -40°C ~ +125°C		出货数量: 3000M		报告编号: H367-25					
批号: 2025110305		检验依据:《成品检验规范》		送检数量: 全检					
检验项目		检验 标准		检验记录					
				普色					
外观	表面质量	无刮痕、颗粒		无					
	印字内容	正确、清晰、耐擦、无水印		正确、清晰、耐擦、无水印					
	印字间距	≤ 550 mm		110					
产品结构	导体	第五种导体单线直径 ≤ 0.21 mm		2227/0.193	2227/0.195	2227/0.197	2227/0.194	2227/0.196	
	导体电阻	≤ 0.284 Ω/KM (20°C)		0.227	0.241	0.255	0.248	0.234	
	绝缘厚度	平均厚度 ( ≥ 1.5 mm)		1.56	1.58	1.55	1.59	1.57	
		最薄厚度 ( ≥ 1.25mm)		1.41	1.43	1.45	1.42	1.44	
	屏蔽	铝箔重叠率不小于25%		25%					
		编织密度不小于80%		80%					
	被覆厚度	平均厚度 ( ≥ 0.9 mm)		0.98					
		最薄厚度 ( ≥ 0.67 mm)		0.83					
	成品外径	19.0±0.3 mm		19.04					
电气特性	椭圆度	≤ 15%		3%					
	绝缘耐压	浸水耐压2500 v/5 min		无击穿	无击穿	无击穿	无击穿	无击穿	
	被覆耐压	浸水耐压2500 v/5 min		无击穿					
判定	<input checked="" type="checkbox"/> 接收 <input type="checkbox"/> 拒收 <input type="checkbox"/> 特采			<input type="checkbox"/> 挑选使用					
备注									
检验日期: 2025/11/03		检验员: 欧阳慧			审核: 文金陶				

表单编号: QA-026/A0

