










RoHS

VER	MARK	PR. BY	DESCRIPTION	DATE



SECTION
A-A




RECOMMENDED PCB LAYOUT
PCB 图仅供参考

说明：




1. 胶芯 :LCP 黑色 ;UL94V-0.
2. 端子 :C2680 T=0.15mm, 半金镍 G/F (功能区)
3. 外壳 :SUS T=0.25mm, 镀镍
4. 额定电流 :1A 最大.
5. 耐电压 :100V(AC)/1 分钟 至少.
6. 接触阻抗 :50mΩ 最大.
7. 绝缘阻抗 :100MΩ 最小.
8. 插入力 :3.57Kgf 最大.
9. 拔出力 :1.0Kgf 初始最小 ;测试后 0.81Kgf 最小
10. 温度范围 : -30° C~+80° C

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED			HMTCONN 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd		
X.X ±0.30	X.° ±5°	PART NO.	TITLE:		
.XX ±0.20	X.X° ±1°	HMT-MICRO USB 4P	MIRCO USB 5S 4.85 牛角插座		
.XXX ±0.10	X.XX° ±0.5°	DESIGN: James	CUSTOMER	SIZE	UNITS
MANUFACTURE DWG		CHED: Talen		A4	MM
		APPD: Sophia		SCALE	SHEET
				N:A	1/1



RoHs

WIDE COVER
TAPE AROUNDOUT
PERIPHERY 1
TURN 产品拉出方向
剥离强度 0.1~1.3N MAX(300±10mm/min)
PEELING STRENGTH
剥离角度 165~180°
PEELING ANGLE



15 盘

说明:

- 1, 将检查合格的产品, 放入承载带中, 一盘包装1KPCS;
- 2, 将15盘承载带放入纸箱中;
- 3, 将纸箱封装好, 贴上标签, 每箱装15R.

说明:

- 1, 将检查合格的产品, 放入承载带中, 一盘包装1000PCS
- 2, 将15盘承载带放入纸箱中
- 3, 将纸箱封装好, 贴上标签, 每箱装15R.

每箱数量	净重 (kg)	毛重 (kg)
15000PCS	xxx	xxx

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd	
X.X ±0.30	X.* ±5°	PART NO.	TITLE:
.XX ±0.20	X.X* ±1°	HMT-MICRO USB 4P	MIRCO USB 5S 4.85 牛角插接处
.XXX ±0.10	X.XX* ±0.5°	DESIGN: James	CUSTOMER
MANUFACTURE DWG		CHED: Talen	SIZE A4
		APPD: Sophia	UNITS MM
			SCALE SHEET
			N:A 1/1