

REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
	—	新订图面		

备注 (NOTE):

1材质:

1. 1胶芯: LCP UL94 V-0

1. 2端子: C2680, T=0. 2mm; 镍底, 镀金

1. 3外壳: 不锈钢201-H 表面镀镍

2. 电气特性:

2. 1. 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mv, 100mA下测量.

2. 2. 接触电流: 3A VBUS引脚; 1. 25A用于GND引脚; 其他引脚为0. 25A.

2. 3. 额定电压: 5V.

2. 4. 耐电电压: 100VAC.

2. 5. 绝缘电阻: 至少100兆欧 .

3. 机械性能:

3. 1. 插入力: 0. 5-2. 0Kg

3. 2. 拔出力: 0. 6-2. 04Kg

3. 3. 插拔次数: 5000次.

4. 工作环境: -20℃ to +85℃.

5. 耐焊接热: 端子浸入250±5℃的锡槽中; 历时3-5S±0. 5Sec, 沾锡面积95%以上


6. 外观: 部件可以承受以下焊接条件:

温度250℃, 时间8-10秒, 外观无损坏变形

7. 包装: 编带, 1000pcs 一盘

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
		B12	GND
		B9	VBUS
A5	CC1		
		B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

浙江创都电子科技有限公司		页码 (SHEET)	1	单位(UNIT): MM
		版本 (REV)	A1	比例(SCALE) 1:1
		日期 (DATE)	2024. 11. 27	 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X. X ±0. 20 X. XX ±0. 15 X. XXX ±0. 10 X° ±5° X. X° ±2°
		设计 (DESIGN)	M	
品名 (ITEM NO)	TYPE-C-6PBS-Z2-6. 0	审核 (CHECKED)	—	
料号 (PART NO)	6P-BS-6. 0	核准 (APPROVED)	—	
图号 (DWG NO)	A1			

