



SIMATIC DP，RS-485 终端 电阻，用于结束 PROFIBUS/MPI 网络

电源电压			
额定值 (DC)	24 V		
允许范围，下限 (DC)	20.4 V		
允许范围，上限 (DC)	28.8 V		
输入电流			
耗用电流，典型值	30 mA		
功率损失			
功率损失，最大值	0.72 W		
接口			
PROFIBUS DP			
● 传输速率，最大值	12 Mbit/s; 9.6 kbit/s 至 12 Mbit/s		
防护等级和防护类别			
防护等级 IP	IP20		
环境要求			
运行中的环境温度			
● 最小值	0 °C		
● 最大值	60 °C		
运输/储存时的环境温度			
● 最小值	-40 °C		
● 最大值	70 °C		
相对空气湿度			
● 操作，最大值	95 %; +25 °C 时		
连接技术			
用于电源电压的电气连接规格	螺栓紧固区域		
用于 PROFIBUS 电缆的电气连接规格	螺栓紧固区域		
尺寸			
宽度	60 mm		
高度	70 mm		
深度	43 mm		
重量			
重量，约	95 g		
分类			
		版本	分类

eClass	14	27-24-26-92
eClass	12	27-24-26-92
eClass	9.1	27-24-26-92
eClass	9	27-24-26-92
eClass	8	27-24-26-92
eClass	7.1	27-24-26-92
eClass	6	27-24-26-92
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

认可 / 证书

General Product Approval



[Miscellaneous](#)

[Manufacturer Declaration](#)

[China RoHS](#)

General Product Approval EMV For use in hazardous locations



For use in hazardous locations Maritime application



[Miscellaneous](#)

[CCC-Ex](#)



other

[Miscellaneous](#)

上一次修改：2025/4/7