

产品介绍

型号	GP-830T	GP-820T	GP-810T
分辨率	3840*2160 1920*1080	1920*1080	
像元尺寸	1.85μm x 1.85μm	3.75μm X 3.75μm	2.75μm X 2.75μm
靶面尺寸	1/1.7″	1/2″	1/2.8″
曝光方式	逐行曝光		
输出颜色	彩色		
输出接口	① HDMI高清输出 ②USB接口*2（用于连接鼠标和U盘）		
操作系统	基于Linux3.1高品 自主研发的测量系统	LINUX 3.10	-
测量功能	两点间、点到线、三点圆、圆心距、同心圆、点到 线到圆、平行线、矩形、角度、弧度、多边形、自动寻边		-
存储方式	U盘（拍照、录像、带测量结果以图像或Excel数据存储）		U盘（拍照、录像、存储）
测量方式	连接显示屏即可测量，鼠标操控		-
外形尺寸	98*65*50mm	70*50*92mm	46×46×40mm

GP-830T特点

处理器1	ARM Cortex A17 四核@Max. 1.4GHz主控处理器
处理器2	ARM Cortex A7 单核@Max. 900MHz 视频处理器
IO	2路可配置通用IO口
外设接口	1路USB3.0接口 2路USB2.0接口