

GP-570W光学参数									
目镜	0.5X时【标配】			0.35X时 (镜头倍率大于1.5X时无暗角)			1X时		
镜头倍率	电子放大倍率	视场范围 (长*宽)	工作距离	电子放大倍率	视场范围 (长*宽)	工作距离	电子放大倍率	视场范围 (长*宽)	工作距离
0.7X	16.8X	28*16mm	100mm	12.6X	32*20mm	100mm	33.6X	13.5*7.5mm	95mm
1X	24X	17*9mm		18X	21*12mm		48X	8.2*4.8mm	
1.5X	36X	12*6.5mm		27X	16*8.8mm		72X	5.8*3.1mm	
2X	48X	8*4.8mm		36X	11*6mm		96X	4*2.3mm	
2.5X	60X	7*3.2mm		45X	15.5*5mm		120X	3.5*2mm	
3X	72X	6*3.2mm		54X	8*4.2mm		144X	3*1.6mm	
3.5X	84X	5*2.8mm		63X	6.5*3.8mm		168X	2.5*1.3mm	
4X	96X	4*2.3mm		72X	5.8*3.2mm		192X	2*1.1mm	
4.5X	108X	4*2.3mm		81X	5.2*3mm		216X	2*1.1mm	

高清显微镜参数		
品 牌	GAOPIN高品	
产品型号	GP-570W	
电子放大倍率	16.8-108倍可调【可减小或增加至12.6-216倍】	
视野范围	32*20-2*1mm【详见光学参数表】	
工作距离	100mm	
输出方式	USB+LAN+WiFi	
	LAN 路由器/交换机	百兆以太网口，用于视频图像的网络传输，PC端或手机端可多台同时进行实时观看图像。
	USB 连接电脑	配套高品V1.7图像处理软件，可通过软件进行拍照存储、测量尺寸等功能。
	WiFi 连接手机	①WiFi AP模式连接电脑/手机。 ②WiFi STA模式连接交换机或路由器组网使用连接电脑/移动设备，都可通过图像处理软件实时传输图像。
移动端应用	iOS/Android	
软件版本	高品V1.7	
测量方式	USB连接电脑软件测量	
分 辨 率	2688*1512	
有效像素	400万	
帧 率	30帧/秒	
像素尺寸	2.9μm*2.9μm	
传感器类型	1/1.8" CMOS彩色	
照明方式	D100 LED环形光源	
显十字线功能	横、竖各8条线	
菜 单	手动/自动//ROI白平衡、自动/手动曝光、增益调节，锐化，3D 降噪，饱和度，对比度，亮度，Gamma及50HZ/60HZ防闪烁，镜像/上下翻转，彩转灰等功能，可根据使用场景调节图像质量。	