

产品参数

规格\型号	GP-481H-4K
输出方式	HDMI+USB
分辨率	3840×2160
测量方式	①HDMI连接显示器测量 ②PC端软件测量
测量精度	0.001mm（倍数越高测量精度越高）
帧率	60帧/秒
3D操作模式	手动
观察角度	45°角（与水平方向）
镜头倍率	0.6X-5.0X
电子放大倍率	30-270X（2D模式时）
视野范围	【2D模式时】：16*9-1.8*1mm / 【3D模式时】：38*36-4.5*4mm
工作距离	【3D模式时】：75mm
工作距离	【2D模式时】：100mm
变 焦 比	1:8.3
测量单位	mm um mil inch（4种单位可切换）
存储方式	U盘存储+PC端软件存储
光学尺寸	1/1.7"
像元尺寸	1.85μm x 1.85μm
内存	2GB DDR3
操作系统	基于Linux3.1高品自主研发的测量系统
测量工具	长度、角度、弧度、圆形、多边形，折线、圆心距、矩形、添加备注、自动寻边、刻度比例尺等多种测量工具
图片命名方式	可自动或手动命名
照明方式	内置LED可调节环形光
显示语言	中文简体/英文（可切换）