

产品参数

GP-560H光学参数

目镜	0.5X时【标配】			0.35X时			1X时		
镜头倍率	电子放大倍率 【用24寸显示屏计算】	视场范围 (长*宽)	工作距离	电子放大倍率 【用24寸显示屏计算】	视场范围 (长*宽)	工作距离	电子放大倍率 【用24寸显示屏计算】	视场范围 (长*宽)	工作距离
0.7X	22X	24*13mm	100mm	15.5X	30*19mm	110mm	47X	10*6mm	90mm
1X	39X	13*9mm	95mm	28X	18*10mm	90mm	79X	6.5*3.5mm	
1.5X	55X	9*5mm	90mm	43X	12*6mm	85mm	115X	4.5*2.8mm	
2X	77X	6.5*3.5mm		60X	9*5mm		160X	3*1.8mm	85mm
2.5X	92X	5*3mm		69X	7*4mm		190X	2.8*1.8mm	
3X	110X	4.5*2.5mm	85mm	80X	6*3.5mm	80mm	220X	2*1.5mm	
3.5X	130X	4*2mm		95X	5*3mm		265X	1.9*1mm	
4X	147X	3.5*1.9		105X	4.8*2.8mm		300X	1.8*0.9mm	
4.5X	155X	3*1.8mm		120X	4*2.5mm		325X	1.7*0.8mm	

当取掉CS接圈时，最小倍率时的最大视野范围可增加至37*21mm，工作距离相应增加至230mm

高清显微镜参数

品 牌	GAOPIN高品		
产品型号	GP-550H		GP-560H
电子放大倍率	21-135倍可调【可减小或增加至14-270倍】		
视野范围	1.7*0.8--30*19mm【详见光学参数表】		
工作距离	100mm		
输出方式	HDMI		HDMI+USB
帧 率	60帧/秒		
拍照+录像	无		U盘存储+USB软件存储
测量工具	无		USB连接电脑软件测量
传感器类型	1/2.8" CMOS彩色		1/1.8" CMOS彩色
分辨率	1920*1080		
照明方式	D100 LED环形光源		
菜单操作方式	按键+无线摇控器		
显十字线功能	横、竖各8条线		
菜 单	一次白平衡/自动手动白平衡、中英文菜单、锐度、饱和度、对比度等；支持关机设置参数保存。		