






SECTION A-A

Part No	CKT	A	B
ZX-ZH1.5-2PZZ-BD	2	1.5	4.5
ZX-ZH1.5-3PZZ-BD	3	3.0	6.0
ZX-ZH1.5-4PZZ-BD	4	4.5	7.5
ZX-ZH1.5-5PZZ-BD	5	6.0	9.0
ZX-ZH1.5-6PZZ-BD	6	7.5	10.5
ZX-ZH1.5-7PZZ-BD	7	9.0	12.0
ZX-ZH1.5-8PZZ-BD	8	10.5	13.5
ZX-ZH1.5-9PZZ-BD	9	12.0	15.0
ZX-ZH1.5-10PZZ-BD	10	13.5	16.5
ZX-ZH1.5-11PZZ-BD	11	15.0	18.0
ZX-ZH1.5-12PZZ-BD	12	16.5	19.5
ZX-ZH1.5-13PZZ-BD	13	18.0	21.0
ZX-ZH1.5-14PZZ-BD	14	19.5	22.5
ZX-ZH1.5-15PZZ-BD	15	21.0	24.0
ZX-ZH1.5-16PZZ-BD	16	22.5	25.5
ZX-ZH1.5-17PZZ-BD	17	24.0	27.0
ZX-ZH1.5-18PZZ-BD	18	25.5	28.5
ZX-ZH1.5-19PZZ-BD	19	27.0	30.0
ZX-ZH1.5-20PZZ-BD	20	28.5	31.5


技术指标(Technical Index):

- 1.温度范围(Temperature range): $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$.
- 2.额定电压(Rated voltage):100V,AC.
- 3.额定电流(Rated current):1.0A AC,DC.
- 4.接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$.
- 5.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 500\text{M}\Omega$.
- 6.耐压值(Withstanding voltage):500V AC/minute.




序号	品名	材质
①	ZH1.5直针WTB脱芯	LCP UL94V-0 本色
②	ZH1.5直针WTB端子	铜合金/表面镀锡

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE	料号 PART NO.	ZX-ZH1.5-NPZZ-BD	版本 REV.	A
			X.:±0.50	±1°						
			X.X:±0.20		审核 CHECK	LEO	品名 TITLE	ZH1.5直针WTB	页次 SHEET	1/1
			X.XX:±0.10		核准 APPROVAL	JOHN	客户料号 CUTM.NO.			
					单位 UNITS	MM	兆星精密电子(深圳)有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			
					比例 SCALE	1:1				



CKT (1.5mm pitch)	W	PCS/RELL	RELL/CARTON	SUM(PCS)
2	16	900	14	12600
3				
4				
5				
6	24	900	10	9000
7				
8				
9				
10	32	900	8	7200
11				
12				
13				
14	44	900	6	5400
15				
16				
17				
18				
19				
20				



NOTE(注):

1.10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE $\pm 0.2\text{mm}$.

(10片孔距累积公差 $\pm 0.2\text{mm}$.)

2. CARRIER CAMBER NOT TO EXCEED 1mm IN 100mm.

(載帶拱/弧形MAX:1/100mm.)

3. ALL DIMENSIONS MEET EIA-481 REQUIREMENTS.

(所有的尺寸要满足协会EIA-481规范.)

4. MATERIAL: CLEAR ANTISTATIC PS, COLD SEALING.

(載帶材料:透明抗靜電 PS,冷封.)

5. THICKNESS: $0.50 \pm 0.05 \text{ mm}$. (載帶厚度: $0.50 \pm 0.05 \text{ mm}$.)

6. PACKING LENGTH PER REEL: 7.68 METERS. (每卷包装长度: 7.68 米.)

7. COMPONENT LOAD PER REEL: 900 PCS. (每卷包装数量: 900只, 前后各空30只.)

8. 纸箱装箱以不超过装箱线为准,空余位置用塑料泡沫及保尼龙填充。

9. 纸箱分小、中、标准型3种规格型号:装箱为整箱(左下包装量)采用标准型纸箱包装,未达到整箱数量以产品量适当采用小型或中型纸箱包装。

紙箱型號 Carton Type	小型 Small Size	中型 Medium	標準型 Standard
高度 Height (CM)	7.5	15	32

CKT (1.5mm pitch)	B0	W	F	S	
2	4.80	16	7.50		
3	6.30				
4	7.80				
5	9.30				
6	10.80	24	11.50		
7	12.30				
8	13.80				
9	15.30				
10	16.80	32	14.20±0.10		28.40
11	18.30				
12	19.80				
13	21.30				
14	22.80	44	20.20±0.10	40.40	
15	24.30				
16	25.80				
17	27.30				
18	28.80				
19	30.30				
20	31.80				

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-ZH1.5-NPZZ-BD		版本 REV.	A
			X:±0.50	±2°	审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	ZH1.5直针WTB载带包装		页次 SHEET	1/1
			X.X:±0.25		核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.				
			X.XX:±0.15		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.				