






标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

A - A



B - B



C - C

技术要求:

额定电流: 2.0A AC,DC

额定电压: 250V AC,DC

温度范围: -25℃~85℃

接触电阻: ≤0.01Ω

绝缘电阻: ≥1000MΩ

耐 压: 800V /min

适用导线: AWG24#~30#

材 料: 磷青铜, 镀锡

1	端子	铜	镀锡	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	端子
料 号 PART NO	HC-DZ-HY2.0-L

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 例
SCALE

1:1



X.±0.30	X.±5°
.X±0.25	.X±3°
.XX±0.20	.XX±1°

单 位 UNIT	MM
张 数 PART NO	1 OF 1
版 本 REV	A

制 图 DRAW	AhYe
审 核 CHECKED	夏操云
批 准 APPROVE	赵亮亮

