

产品参数

产品型号	GP-850T同轴光显微镜
像素	200万像素 /1920*1080
显示帧率	1080P@60fps/ @50fps
电子快门速度	1/50s(1/60s)~1/10000s
靶面尺寸	1/2.8"
镜头倍率	0.7-4.5X 连续可调
电子放大倍率	47-307倍 [可增至614倍]
输出方式	HDMI*1个、USB*2个 [USB 接口可接U盘或鼠标]
操作方式	鼠标操作
菜单	全数字UI设计
白平衡	手动/自动可切换
曝光方式	手动/自动可切换
扫描方式	逐行扫描
存储方式	U盘存储
功能	①自动聚焦、一键聚焦、手动聚焦三种聚焦模式可选 ②自带U盘进行拍照、录像 ③图像可垂直、水平翻转 ④可设置横竖各100条直线（粗细、颜色可调） ⑤操作菜单中文、英文切换

相机规格参数

适用于显微检测，珠宝检测，印刷检测，纺织品检测，工业检测和科学研究等领域。



图像传感器	1/2.8" 彩色 1400 万 CMOS	像元尺寸	1/2.8"
菜单	全数字 UI 设计	操作方式	鼠标操作
镜头接口	C/CS 型	曝光方式	手动/自动
白平衡	手动/自动	亮度	可调节范围 0~100
颜色	R/G/B 独立可调	存储功能	支持 U 盘存储
显示帧率	1080P@60fps/1080P@50fps	电子快门速度	1/50s(1/60s)~1/10000s
HDR	支持	横线竖线	横竖各 4 条，位置可移，颜色可调
数字放大	支持	扫描方式	逐行扫描
数据接口	HDMI+2 个 USB	电源 DC	DC12V
产品重量	420g	外形尺寸	66mm×66mm×80mm