









SECTION A-A



序号	品名	材质
①	ZH1.5直针WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	ZH1.5直针WTB端子	铜合金/表面镀锡

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-ZH1.5-NPZZ-BD	版本 REV.	A	
			X.±0.50	±1°					品名 TITLE	ZH1.5直针WTB	页次 SHEET	1/1	
			.X±0.20						审核 CHECK	EVA	客户料号 CUTM.NO.		
			.XX±0.10						核准 APPROVAL	JADE			
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)				

Part No	CKT	A	B
BX-ZH1.5-2PZZ-BD	2	1.5	4.5
BX-ZH1.5-3PZZ-BD	3	3.0	6.0
BX-ZH1.5-4PZZ-BD	4	4.5	7.5
BX-ZH1.5-5PZZ-BD	5	6.0	9.0
BX-ZH1.5-6PZZ-BD	6	7.5	10.5
BX-ZH1.5-7PZZ-BD	7	9.0	12.0
BX-ZH1.5-8PZZ-BD	8	10.5	13.5
BX-ZH1.5-9PZZ-BD	9	12.0	15.0
BX-ZH1.5-10PZZ-BD	10	13.5	16.5
BX-ZH1.5-11PZZ-BD	11	15.0	18.0
BX-ZH1.5-12PZZ-BD	12	16.5	19.5
BX-ZH1.5-13PZZ-BD	13	18.0	21.0
BX-ZH1.5-14PZZ-BD	14	19.5	22.5
BX-ZH1.5-15PZZ-BD	15	21.0	24.0
BX-ZH1.5-16PZZ-BD	16	22.5	25.5
BX-ZH1.5-17PZZ-BD	17	24.0	27.0
BX-ZH1.5-18PZZ-BD	18	25.5	28.5
BX-ZH1.5-19PZZ-BD	19	27.0	30.0
BX-ZH1.5-20PZZ-BD	20	28.5	31.5

技术指标(Technical Index):

- 温度范围(Temperature range):-25°C~+85°C.
- 额定电压(Rated voltage):100V,AC.
- 额定电流(Rated current):1.0A AC,DC.
- 接触电阻(Contact resistance):≤20mΩ .
- 绝缘电阻(Insulation resistance):≥500MΩ.
- 耐压值(Withstanding voltage):500V AC/minute.

