RoHs

VER	MARK	PR. BY	DESCRIPTTON	DATE



技术要求:

1. 塑件材料:PA66(UL-94V-0)
2. 接触件:黄铜镀锡
3. 接触电阻:≤10mΩ
4. 绝缘电阻:≥100MΩ
5. 额定电压:250V AC DC
6. 额定电流:2.0A AC DC
7. 耐压:能承受1000V AC/Minute
8. 工作温度:-25° ~+85°
9. 可焊性试验:浸锡面积≥95%温度235 $^{+5°}_{-0°}$，时间2.5±0.5秒
10. 铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求.

PIN number variable size comparison table

PART NO	PIN	A	B
WF-PH2.0-2PWZ	2	2.00	6.00
WF-PH2.0-3PWZ	3	4.00	8.00
WF-PH2.0-4PWZ	4	6.00	10.00
WF-PH2.0-5PWZ	5	8.00	12.00
WF-PH2.0-6PWZ	6	10.00	14.00
WF-PH2.0-7PWZ	7	12.00	16.00
.....	.....	.....	.....
WF-PH2.0-20PWZ	20	38.00	42.00









SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



SECTION A-A

序号	名称	材料	数量	备注
2	端子 Contact	黄铜	N*1	电镀(锡):整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡80u"MIN
1	基座 Wafer	PA66(UL94V-0)	1	白色

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED

X.X	±0.30	X.°	±5°
.XX	±0.20	X.X°	±1°
.XXX	±0.10	X.XX°	±0.5°

MANUFACTURE DWG

深圳市华明通电子有限公司
Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd

PART NO. WF-PH2.0-NPWZ

TITLE: PH2.0MM 弯针

DESIGN: James
CHED: Talen
APPD: Sophia

CUSTOMER

SIZE	UNITS
A4	MM
SCALE	SHEET
N:A	1/1