






PCB线路板安装图(±0.1)



电路图



序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
9	机架	H62	Cu/Sn	1	
8	接触脚	H62	Ag	1	
7	基座	PPA		1	黑色
6	簧片	复合银	Ag	1	
5	帽头2	PPA		1	黑色
4	防水膜	硅胶		1	黄色透明
3	防尘垫	硅胶		1	黑色
2	盖板	H62	Cu/Sn	1	
1	帽头1	PPA		1	红色

## 技术参数:

1. 做用温度: -25~+85°C;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力: 160g±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

未注尺寸公差(mm)				设计			产品名称:轻触开关	
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审核			图面 A4	产品型号:TC-10S-02-5H
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30				单位 MM	
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	标准化			比例	产品规格:10*10*5H防水机架
	±0.15	±0.30	±0.80					
角度		±1°		批准			页码 1/1	深圳市富港科技有限公司