







RoHS  
REACH

电路图



PCB板开孔尺寸 (±0.1)

6	接触脚	黄铜	镀银	1	
5	基座	PPA		1	黑色
4	簧片	不锈钢	镀银	1	
3	防水垫	硅橡胶		1	白色
2	盖板	冷轧钢带	镀银	1	
1	按钮	PPA		1	黑色
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

## 技术参数:

1. 做用温度: -25~+85°C;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力: 230g±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

## 未注尺寸公差(mm)

0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角度			±1°

设计

审核

标准化

批准

图面

单位

比例

重量

页码

版次

A4

MM

产品型号:TC-06S-08-5H

产品规格:防水插脚

深圳市富港科技有限公司