



胶壳接线表:

| PIN | 颜色 |
|-----|----|
| 1   | 红色 |
| 2   | 黑色 |

注意事项:

1. 线材: UL1571 #28AWG 红、黑色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及JQA F-Mark阻燃测试。
3. 电子线长200mm (不含尾端3.0mm剥皮上锡部分)。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象;  
线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-1.25-2Y-05
6. 端子: HC-1.25-T-05

Ordering Information

HC- \*\* N \* - \*\*\* - \* - L\*\*  
系列 Pin Type 线规 Colour 线长  
300=300mm  
400=400mm  
500=500mm  
.....  
B=棕色

|           |                        |                    |                   |                   |  |                                                           |                                               |              |     |
|-----------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----|
|           |                        |                    | GENE RL TOLERANCE | 制 图<br>DRAWING    |  | 深圳市华灿天禄电子有限公司<br>ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD |                                               |              |     |
|           |                        |                    | DIM TOL           | 审 核<br>CHECK      |  | 产品名称<br>TITLE                                             | 1.25 胶壳 2PIN 线束 红/黑<br>UL1571#28AWG L200mm 单头 | 版 本<br>REV.  | A   |
|           |                        |                    | X. X ±0.30        | 批 准<br>APPROVAL   |  | 产品料号<br>PART NO.                                          | HC-1.252Y-157128-RB-L200                      | 单 位<br>UNITS | mm  |
| 1         | 初版发行                   |                    | X. XX ±0.20       | 比 例<br>SCALE      |  | 材 料<br>MATERIAL                                           |                                               | 页 次<br>SHEET | 1/1 |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日 期<br>MODIFY DATE | X. XXX ±0.10      | 投 影<br>Projection |  |                                                           |                                               |              |     |
|           |                        |                    | Angle ±3.0°       |                   |  |                                                           |                                               |              |     |