




P2
镀锡

P1
PH2.0-3Y

3.0±0.3MM 镀锡 ——— P1 ————— 红
3.0±0.3MM 镀锡 ——— P2 ————— 白
3.0±0.3MM 镀锡 ——— P2 ————— 黑

注意事项:

- 1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。
- 2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX
- 3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN
- 4: 测试电压: 300V DC
- 5: 产品符合ROHS+REACH标准。

序号	产品料号	产品规格描述	切线长度	剥头长度	分线长度	数量	单位	备注
3	端子	PH2.0-T 镀锡端子				3	PCS	
2	胶壳	(HOUSING)PH2.0 -3Y 白色				1	PCS	
1	线材:	UL1007-26AWG 红黑白 线 L=100MM尾部镀锡3.0mm	103MM	1.0/3.0T		3	PCS	

HM 黑米技术（东莞）有限公司
HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

		Description	PH2.0-3Y/镀锡 UL1007-26# L=100mm			
		Cust P/N	PH2.0-3P-A-100-26A			
Drawn	CHC	MY P/N		Rev.	A	
Check	LIKE	Date	2025.11-19	Scale	None	
Approved	WSR	Size: A4	UNIT mm	Sheet	1/1	