








PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	12.90~13.10	18.9~19.1
1.25~2.00	12.90~13.10	19.1~19.2
2.00~3.00	12.90~13.10	19.3~19.4

NOTES:

1. Rating:

CQC 6A 250VAC

6(8)A 250VAC

8A/128A 250VAC T105/55

UL CUL 10GPA 125VAC

6GPA 250VAC T105/55

VDE ENEC 6(4)A 250VAC T85/55

KC 6(4)A 250VAC T85/55

2. Circuit Diagram: 3P ON-ON

3. Terminal Strength: ≥80N

4. Electrical life: ≥10000 cycles

5. Withstand Voltage: Withstand Voltage: 1500VAC 1min Terminals to Button: 3000VAC 1min


6. Leakage Current: 1mA

7. Current resistance: ≤50mΩ (initial)

8. Insulation resistance: ≥100MΩ

9. Body Material: NYLON 66 94V-2~0

SWITCHING CIRCUIT



7	基座	1	环保阻燃PA66		
6	弯端	2	0.8mm黄铜带 +复合银触点	镀锡	
5	中端	1	0.8mm黄铜带	镀锡	
4	接触桥	1	0.6mm黄铜带 +复合银触点	镀银	
3	套管	1	0.3mm拉伸钢	镀镍	
2	弹簧	1	φ0.4弹簧钢丝	发黑	
1	按钮	1	环保阻燃PA66		
序号	名称	数量	材料	处理	备注

50*38*31cm箱, 100只*30盒装=3K件, 净重: 12 KG, 毛重: 17=KG,

A4				普通公差:		东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				UP TO 5	±0.20	单 位 UNIT	mm	投 影 PROJECTED		品 名 PRODUCT NAME	跳板开关	比 例 SCALE	Free
A1				ABOVE 5 TO 30	±0.30	绘 图 DRAWN BY	千 方 毅	核 对 CHECKED BY	吴 飞	型 号 MODEL NO.	RS601-1020013BB-ZP		
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ABOVE 30	±0.50	日 期 DATE	2021. 10. 05	核 准 APPROVAL BY	周 培 雷	图 号 DWG NO.	/RS601		
				ANGULAR	±5°								