

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																		
linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—																																																																																								
A	variable		over	over	over	over	over		over	over																																																																																						
	range	to	6	10	30	60	100	160	to	to																																																																																						
		6	10	30	60	100	160	to	100	100																																																																																						
	tolerance	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.60	0.10	0.30	0.60																																																																																					
																<table><tr><td>版本 Version</td><td>描述 Description</td><td>设计 Design</td><td>批准 Approved</td><td>日期 Date</td></tr><tr><td>A</td><td>新发行</td><td>熊武敌</td><td>楼特高</td><td>2024.03.10</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table> 材质及电镀 MATERIAL <table><tr><td>螺丝 Screws</td><td>M2.5, 钢, 镀锌 M2.5, Steel, Zn plated</td></tr><tr><td>夹片 Clamp</td><td>铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated</td></tr><tr><td>方块 Cage</td><td>铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated</td></tr><tr><td>塑件 Housing</td><td>PA66, UL94V-0</td></tr></table> 电气性能 ELECTRICAL <table><tr><td>参考标准 Stanard</td><td>UL</td><td>IEC</td></tr><tr><td>额定电压 Rated voltage</td><td>300V</td><td>320V</td></tr><tr><td>额定电流 Rated current</td><td>10A</td><td>15A</td></tr><tr><td>使用线径 Wire range</td><td colspan="2">24-12AWG 2.5mm²</td></tr><tr><td>接触电阻 Contact resistance</td><td colspan="2">20mΩ</td></tr><tr><td>绝缘电阻 Insulation resistance</td><td colspan="2">500MΩ/DC500V</td></tr><tr><td>耐电压 Withstanding voltage</td><td colspan="2">AC1600V/1Min</td></tr></table> 机械性能 MECHANICAL <table><tr><td>温度范围 Temp. range</td><td colspan="2">-40℃~+105℃</td></tr><tr><td>瞬时温度 Max. soldering</td><td colspan="2">+250℃ for 5 Sec</td></tr><tr><td>扭矩 Torque</td><td colspan="2">4.08kgf. cm/0.4N. m</td></tr><tr><td>剥线长度 Strip length</td><td colspan="2">7~8mm</td></tr></table> 编码原则 (Product Number Code): WJ2EDGKA-5.08-XXP-1Y-00A 产品型号 (Series No.) 间距 (Pitch) 极数 (No. of Poles) 客户需求 (Customer Request) 塑体颜色 (Housing Color) 1: 单倍间距 (Single Pitch) 2: 双倍间距 (Double Pitch) 1: 灰色 (Grey) 2: 蓝色 (Blue) 3: 黑色 (Black) 4: 绿色 (Green) 5: 橙色 (Orange) 6: 红色 (Red) 7: 透明 (Transparent) 8: 黄色 (Yellow) 9: 白色 (White) 第三视角 (THIRD ANGLE PROJECTION) 插拔式接线端子 PLUG-IN TERMINAL BLOCK <table><tr><td>图纸类型 (TYPE)</td><td>CUSTOMER DRAWING</td><td>型号 (NAME)</td><td>WJ2EDGKA-5.08-XXP-1Y-00A</td></tr><tr><td>单位 (UNITS)</td><td>mm</td><td>版本 (VERSION)</td><td>A</td></tr><tr><td>尺寸 (SIZE)</td><td>A4</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>比例 (SCALE)</td><td>1:1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>图页 (SHEET)</td><td>1/1</td><td colspan="2"></td></tr></table> 宁波康奈克斯电气有限公司 NINGBO KANGNEX ELECTRIC., LTD.					版本 Version	描述 Description	设计 Design	批准 Approved	日期 Date	A	新发行	熊武敌	楼特高	2024.03.10						螺丝 Screws	M2.5, 钢, 镀锌 M2.5, Steel, Zn plated	夹片 Clamp	铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated	方块 Cage	铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated	塑件 Housing	PA66, UL94V-0	参考标准 Stanard	UL	IEC	额定电压 Rated voltage	300V	320V	额定电流 Rated current	10A	15A	使用线径 Wire range	24-12AWG 2.5mm²		接触电阻 Contact resistance	20mΩ		绝缘电阻 Insulation resistance	500MΩ/DC500V		耐电压 Withstanding voltage	AC1600V/1Min		温度范围 Temp. range	-40℃~+105℃		瞬时温度 Max. soldering	+250℃ for 5 Sec		扭矩 Torque	4.08kgf. cm/0.4N. m		剥线长度 Strip length	7~8mm		图纸类型 (TYPE)	CUSTOMER DRAWING	型号 (NAME)	WJ2EDGKA-5.08-XXP-1Y-00A	单位 (UNITS)	mm	版本 (VERSION)	A	尺寸 (SIZE)	A4			比例 (SCALE)	1:1			图页 (SHEET)	1/1		
版本 Version	描述 Description	设计 Design	批准 Approved	日期 Date																																																																																												
A	新发行	熊武敌	楼特高	2024.03.10																																																																																												
螺丝 Screws	M2.5, 钢, 镀锌 M2.5, Steel, Zn plated																																																																																															
夹片 Clamp	铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated																																																																																															
方块 Cage	铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated																																																																																															
塑件 Housing	PA66, UL94V-0																																																																																															
参考标准 Stanard	UL	IEC																																																																																														
额定电压 Rated voltage	300V	320V																																																																																														
额定电流 Rated current	10A	15A																																																																																														
使用线径 Wire range	24-12AWG 2.5mm²																																																																																															
接触电阻 Contact resistance	20mΩ																																																																																															
绝缘电阻 Insulation resistance	500MΩ/DC500V																																																																																															
耐电压 Withstanding voltage	AC1600V/1Min																																																																																															
温度范围 Temp. range	-40℃~+105℃																																																																																															
瞬时温度 Max. soldering	+250℃ for 5 Sec																																																																																															
扭矩 Torque	4.08kgf. cm/0.4N. m																																																																																															
剥线长度 Strip length	7~8mm																																																																																															
图纸类型 (TYPE)	CUSTOMER DRAWING	型号 (NAME)	WJ2EDGKA-5.08-XXP-1Y-00A																																																																																													
单位 (UNITS)	mm	版本 (VERSION)	A																																																																																													
尺寸 (SIZE)	A4																																																																																															
比例 (SCALE)	1:1																																																																																															
图页 (SHEET)	1/1																																																																																															