


	1	2		3		4		5	6	7	8																										
A	linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—																												
	variable range	to 6	over 6 to 10	over 10 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 160	to 10	over 10 to 100	over 100 to 160																											
	tolerance	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.60	0.10	0.30	0.60																										
B																																					
C																																					
D																																					
E																																					
F																																					
G																																					
H																																					
PCB LAYOUT																																					
									<table><tr><td>版本 Version</td><td>描述 Description</td><td>设计 Design</td><td>批准 Approved</td><td>日期 Date</td></tr><tr><td>A</td><td>新发行</td><td>熊武敌</td><td>楼特高</td><td>2024.03.10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			版本 Version	描述 Description	设计 Design	批准 Approved	日期 Date	A	新发行	熊武敌	楼特高	2024.03.10																
版本 Version	描述 Description	设计 Design	批准 Approved	日期 Date																																	
A	新发行	熊武敌	楼特高	2024.03.10																																	
									<table><tr><th colspan="2">材质及电镀 MATERIAL</th></tr><tr><td>焊针 Pin header</td><td>铜合金, 镀锡 Copper alloy, Tin plated</td></tr><tr><td>塑件 Housing</td><td>PA66, UL94V-0</td></tr><tr><th colspan="2">电气性能 ELECTRICAL</th></tr><tr><td>参考标准 Stanard</td><td>UL IEC</td></tr><tr><td>额定电压 Rated voltage</td><td>300V 160V</td></tr><tr><td>额定电流 Rated current</td><td>8A 7A</td></tr><tr><td>接触电阻 Contact resistance</td><td>20mΩ</td></tr><tr><td>绝缘电阻 Insulation resistance</td><td>500MΩ/DC500V</td></tr><tr><td>耐电压 Withstanding voltage</td><td>AC1600V/1Min</td></tr><tr><th colspan="2">机械性能 MECHANICAL</th></tr><tr><td>温度范围 Temp. range</td><td>-40℃ ~ +105℃</td></tr><tr><td>瞬时温度 Max. soldering</td><td>+250℃ for 5 Sec</td></tr></table>			材质及电镀 MATERIAL		焊针 Pin header	铜合金, 镀锡 Copper alloy, Tin plated	塑件 Housing	PA66, UL94V-0	电气性能 ELECTRICAL		参考标准 Stanard	UL IEC	额定电压 Rated voltage	300V 160V	额定电流 Rated current	8A 7A	接触电阻 Contact resistance	20mΩ	绝缘电阻 Insulation resistance	500MΩ/DC500V	耐电压 Withstanding voltage	AC1600V/1Min	机械性能 MECHANICAL		温度范围 Temp. range	-40℃ ~ +105℃	瞬时温度 Max. soldering	+250℃ for 5 Sec
材质及电镀 MATERIAL																																					
焊针 Pin header	铜合金, 镀锡 Copper alloy, Tin plated																																				
塑件 Housing	PA66, UL94V-0																																				
电气性能 ELECTRICAL																																					
参考标准 Stanard	UL IEC																																				
额定电压 Rated voltage	300V 160V																																				
额定电流 Rated current	8A 7A																																				
接触电阻 Contact resistance	20mΩ																																				
绝缘电阻 Insulation resistance	500MΩ/DC500V																																				
耐电压 Withstanding voltage	AC1600V/1Min																																				
机械性能 MECHANICAL																																					
温度范围 Temp. range	-40℃ ~ +105℃																																				
瞬时温度 Max. soldering	+250℃ for 5 Sec																																				
									编码原则 (Product Number Code): WJ15EDGRC-3.5-XXP-1Y-00A 产品型号 (Series No.) 间距 (Pitch) 极数 (No. of Poles) 客户需求 (Customer Request) 塑体颜色 (Housing Color) <table><tr><td>1: 单倍间距 (Single Pitch)</td><td>2: 双倍间距 (Double Pitch)</td><td>1: 灰色 (Grey)</td><td>6: 红色 (Red)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2: 蓝色 (Blue)</td><td>7: 透明 (Transparent)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3: 黑色 (Black)</td><td>8: 黄色 (Yellow)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4: 绿色 (Green)</td><td>9: 白色 (White)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5: 橙色 (Orange)</td><td></td></tr></table>			1: 单倍间距 (Single Pitch)	2: 双倍间距 (Double Pitch)	1: 灰色 (Grey)	6: 红色 (Red)			2: 蓝色 (Blue)	7: 透明 (Transparent)			3: 黑色 (Black)	8: 黄色 (Yellow)			4: 绿色 (Green)	9: 白色 (White)			5: 橙色 (Orange)							
1: 单倍间距 (Single Pitch)	2: 双倍间距 (Double Pitch)	1: 灰色 (Grey)	6: 红色 (Red)																																		
		2: 蓝色 (Blue)	7: 透明 (Transparent)																																		
		3: 黑色 (Black)	8: 黄色 (Yellow)																																		
		4: 绿色 (Green)	9: 白色 (White)																																		
		5: 橙色 (Orange)																																			
									<table><tr><th colspan="3">第三视角 (THIRD ANGLE PROJECTION)</th><th colspan="2">插拔式接线端子 PLUG-IN TERMINAL BLOCK</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>型号 (NAME)</td><td>WJ15EDGRC-3.5-XXP-1Y-00A</td></tr><tr><td>图纸类型 (TYPE)</td><td>CUSTOMER DRAWING</td><td>版本 (VERSION)</td><td>A</td><td></td></tr><tr><td>单位 (UNITS)</td><td>mm</td><td>尺寸 (SIZE)</td><td>A4</td><td></td></tr><tr><td>比例 (SCALE)</td><td>1:1</td><td>图页 (SHEET)</td><td>1/1</td><td></td></tr></table>			第三视角 (THIRD ANGLE PROJECTION)			插拔式接线端子 PLUG-IN TERMINAL BLOCK					型号 (NAME)	WJ15EDGRC-3.5-XXP-1Y-00A	图纸类型 (TYPE)	CUSTOMER DRAWING	版本 (VERSION)	A		单位 (UNITS)	mm	尺寸 (SIZE)	A4		比例 (SCALE)	1:1	图页 (SHEET)	1/1		
第三视角 (THIRD ANGLE PROJECTION)			插拔式接线端子 PLUG-IN TERMINAL BLOCK																																		
			型号 (NAME)	WJ15EDGRC-3.5-XXP-1Y-00A																																	
图纸类型 (TYPE)	CUSTOMER DRAWING	版本 (VERSION)	A																																		
单位 (UNITS)	mm	尺寸 (SIZE)	A4																																		
比例 (SCALE)	1:1	图页 (SHEET)	1/1																																		
									<table><tr><td></td><td></td><td>宁波康奈克斯电气有限公司 NINGBO KANGNEX ELECTRIC., LTD.</td></tr></table>					宁波康奈克斯电气有限公司 NINGBO KANGNEX ELECTRIC., LTD.																							
		宁波康奈克斯电气有限公司 NINGBO KANGNEX ELECTRIC., LTD.																																			
1	2	3	4	5	6	7	8																														