

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 Customer: _____

贵司料号CUSTOMER P/N: _____

敝司料号INTERIOR P/N: WTD03AXXXX

贵公司承认印 Approval signatures


料 号/Part No.	签 章/Signatures

Send us a copy of reference, thank you!




日期 Date: _____

地址: 浙江省乐清市虹桥镇信岙工业区
Add: Xinao Industry Zone Hongqiao Yueqing
Zhejiang
电话/Tel: 86-0577-57573366
传真/Fax: 86-0577-57573373
Http://www.cnbozhong.com
Alibaba: Http://dezhimei.cn.alibaba.com



拟制/Drawn	朱光隆
审核/Check	陈乐峰
批准/Approved	陈乐峰



WTD03AXXX



- 1、极 数 Number of poles:2-16
2、工作温度 Working Temperature:-40℃--+85℃
3、额定电压 Voltage rating :100V AC DC
4、额定电流 Rated current :1A
4、接触电阻 Contact resistance:≤30mΩ
5、绝缘电阻 Insulation resistance:≥100MΩ
6、耐 压 Withstand voltage :250V AC
7、端 子 Terminal :黄铜 Brass
焊 片 Solder tabs: 黄铜 Brass
外 壳 Housing :LCP



PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

	A	B	C
2P	1.5	6.0	3.6
3P	3.0	7.5	5.1
4P	4.5	9.0	6.6
5P	6.0	10.5	8.1
6P	7.5	12.0	9.6
7P	9.0	13.5	11.1
8P	10.5	15.0	12.6
9P	12.0	16.5	14.1
10P	13.5	18.0	15.6
11P	15.0	19.5	17.1
12P	16.5	21.0	18.6
13P	18.0	22.5	20.1
14P	19.5	24.0	21.6
15P	21.0	25.5	23.1
16P	22.5	27.0	24.6

WT


D	0	3
---	---	---

A					
---	--	--	--	--	--

极数:
02、03....

特殊码：
(常规不启用)

包装方式:
A:散装
B:编带

					第一视角 FIRST VIEW 			
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签到 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE	
设计 DESIGN		朱元隆	2022. 12. 01		单位 UNIT	mm	$\geq 0 \sim 2 <$	± 0.20
审核 CHECKED		赵晓峰	2022. 12. 01		重量 WEIGHT		$\geq 2 \sim 5 <$	± 0.30
批准 APPROVED		陈乐峰	2022. 12. 01				≥ 5	± 0.50
							角度 ANGLE	$\pm 0.5^{\circ}$

名称/NAME:

针座

型号/MODEL:

WTD03AXXX

BZCN 浙江博众电气有限公司
ZHEJIANG BOZHONG ELECTRONIC CO., LTD.

BZCN 浙江博众电气有限公司
ZHEJIANG BOZHONG ELECTRONIC CO., LTD.

BZCN浙江博众电气有限公司		Page	1/5
		MODEL	WTD03AXXXX
SPECIFICATION			
1、 适用范围			
APPLICATION			
此规格书适用于线对板连接器的相关要求			
This specification is applicable to relevant requirements of wire to board connector			
2、 使用条件			
SERVICE CONDITIONS			
2.1 环境温度：-40℃～+85℃			
Ambient temperature Range: -40℃～+85℃			
3、外观及尺寸			
Appearance and Dimension			
3.1 产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤；接触件无锈蚀、镀层氧化、脱落等现象			
Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang,			
Contact without rust,plating not oxided and not peeled			
3.2 外形尺寸：参考图纸			
Dimension:According to drawings			
4、材料			
Material			
名 称 NAME		材 质 MATERIALS	
主体 Main body		LCP（本色）	
端子 Sit uip		黄铜	
焊护耳 Solder tabs		黄铜	
5、 电气性能			
Electrical Performance			
NO.	项目 ITEM	试验条件 TEST CONDITIONS	要求 REQUIREMENTS
5.1	接触电阻 Contact Resistance	适合嵌合状态；开放电压20mV 以下；短路电流 10mA的状态下测定。 Mate applicable and measure by dry circuit, 20mΩ MAX, 10mA	≤ 30mΩ MAX

 浙江博众电气有限公司		Page	2/5
		MODEL	WTD03AXXXX
SPECIFICATION			
5.2	绝缘电阻 Insulation Resistance	适合嵌合状态；相邻端子间或端子与地面间加DC 100V 下测定。 Mate applicable and apply 100V DC between adjacent terminal or ground.	$\geq 100M\Omega$
5.3	耐电压 Dielectric	适合嵌合状态；相邻端子间或端子与地面间加AC250V（有效值）历时1分钟下测定。 Mate applicable and apply 250V AC(rms)for 1minute between adjacent terminal or ground.	无击穿、无飞弧 There should be no breakdown and flashover
6、机械性能：			
MECHANICAL SPECIFICATION			
NO.	项目 ITEM	试验条件 TEST CONDITIONS	要求 REQUIREMENTS
6.1	端子保持力 Terminal Retention Force	单一端子；以每分钟 $25\pm 3mm$ 的速度平行向外推 Pull the terminal at the speed rate of $25\pm 3mm$ per minute	$\geq 3N$

BZCN浙江博众电气有限公司		Page	3/5
		MODEL	WTD03AXXXX
SPECIFICATION			
7、 环境和其他性能：			
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE AND OTHERS			
NO.	项目 ITEM	试验条件 TEST CONDITIONS	要求 REQUIREMENTS
7.1	重复拔插 Repeated Insertion and Withdrawal	无通电状态；以10次/分钟的速度插拔20次 Insertion and withdrawal catuator up to 20 cycles at the speed rate of less than 10 cyclea/minute	试验后接触电阻 $\leq 60\text{m}\Omega$
7.2	耐热性 Heat Resistance	适合嵌合状态； 85 $\pm$ 2℃的空气中；放置 96 小时； 再回到室温中放置 1-2 小时 85 $\pm$ 2℃， 96 hour	试验后外观无损坏， 接触电阻 $\leq 60\text{m}\Omega$

BZCN 浙江博众电气有限公司		Page	4/5
		MODEL	WTD03AXXXX
SPECIFICATION			
7.3	耐寒性 Cold Resistance	适合嵌合状态：-40±2℃的空气中；放置 96 小时；再回到室温中放置 1-2 小时 -40±2℃， 96 hour	试验后外观无损坏， 接触电阻 ≤ 60mΩ
7.4	耐湿性 Humidity	适合嵌合状态：40±2℃、相对湿度90-95%的空气中；放置 96 小时；再回到室温中 0.5 小时内测定 Temperature: 40±2℃ Relative Humidity: 90-95% Duration: 96 Hours	试验后外观无损坏， 接触电阻 ≤ 60mΩ 满足耐电压测试， 绝缘电阻 ≥ 100MΩ
7.5	温度循环 Temperature Cycling	适合嵌合状态：-40±3℃ 30 分钟；85±2℃ 30 分钟；温度转换时间30分钟，循环5次。 5 cycles of: a)-40±3℃ 30 minutes B)85±2℃ 30 minutes	试验后外观无损坏， 接触电阻 ≤ 60mΩ

SPECIFICATION

7.6	盐雾试验 Salt Mist (铁材质不做盐雾要求)	在嵌合状态以下列设定条件下进行测量: The switch shall be checked after following test: (1) 温度: $35^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperature: $35^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ (2) 盐溶液浓度: $5 \pm 1\%$ (质量百分比) salt solution : $5 \pm 1\%$ (solids by mass) (3) 时间: 8h Time: 8h 实验后的盐沉积物后水冲掉 After test, salt deposit shall be removed by running water.	金属件上没有严重腐蚀现象 There is no serious corrosion on the metal parts
7.7	可焊性 Solderability	端子前端侵入 $235 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 的锡槽中; 历时 2 ± 0.5 sec。 Soldering Time: 2 ± 0.5 sec. Soldering Temperature: $235 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 0.2 mm from terminal tip	除边缘外涂层应均匀覆盖 90% 以上 Except for the edge, the coating should cover a minimum 90%

下图为所推荐的回流焊温度曲线图

The following diagram shows the recommended reflow soldering temperature profile.

