


1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

7	螺母	HPb59-1	金	1	
6	外壳	HPb59-1	金	1	
5	外壳	HPb59-1	金	1	
4	绝缘体	PTFE		1	
3	绝缘体	PTFE		1	
2	内齿垫片	Qsn6.5-0.1	金	1	
1	插孔	HPb59-1	金	1	
序号	零件名称	材 质	涂 覆	数 量	备 注



技术要求

- 执行标准: IEC60169
- 特性阻抗: 50Ω
- 频率范围: $0 \sim 6\text{GHz}$
- 绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
- 介质耐压: $1000\text{V}(\text{AC 有效值})$
- 内导体分离力: $\geq 0.28\text{ N}$
- 轴向保持力: $\geq 22\text{ N}$
- 连接机构耐力距: $\geq 1.7\text{ N} \cdot \text{m}$
- 机械寿命: ≥ 500 次
- 温度范围: $-55^\circ\text{C} \sim 165^\circ\text{C}$
- 接触电阻: 外导体间 $< 2\text{m}\Omega$, 内导体间 $< 3\text{m}\Omega$

制图		版次		比例	
		投 影	-----		
审核					未标注公差的, 以下列公差表为准
批准					1. X. X ± 0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX ± 0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度 $\pm 1^\circ$ 6. 倒角C0.15MAX
					* 为重点尺寸 单位 mm
					成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

1 2 3 4 5 6 7 8