



1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			



#### 技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
- 2、特性阻抗:  $50\Omega$
- 3、频率范围:  $0 \sim 6GHz$
- 4、绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega$
- 5、介质耐压: 1000V(AC 有效值)
- 6、轴向保持力:  $\geq 10 N$
- 7、温度范围:  $-40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$
- 8、接触电阻: 外导体间 $<1m\Omega$ , 内导体间 $<5m\Omega$
- 9、机械耐久性:  $\geq 500$ 次

制图	版次	比例		型号规格	品名
		投影	直径		
审核				未标注公差的, 以下列公差表为准	
批准				1. X. X $\pm 0.2$ 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX $\pm 0.1$ 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度 $\pm 1^{\circ}$ 6. 倒角C0.15MAX	
				* 为重点尺寸    单位 mm	成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd