



1	2	3
修订	变更描述	变更单号

3	外 壳	HPb59-1	金	1	黄铜
2	绝 缘 体	PTFE		1	
1	内 导 体	QSn6.5-0.1	金	1	磷铜
序号	零件名称	材 质	涂 覆	数 量	备 注



板端建议开孔尺寸



### 技术要求

- 执行标准: IEC61169/CECC 22340
- 特性阻抗:  $50\Omega$
- 频率范围:  $0 \sim 6\text{GHz}$
- 绝缘电阻:  $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 介质耐压:  $500\text{V}(\text{AC 有效值})$
- 机械寿命:  $\geq 500$  次
- 温度范围:  $-55^\circ\text{C} \sim 155^\circ\text{C}$
- 接触电阻: 外导体间  $< 2.5\text{m}\Omega$ , 内导体间  $< 5\text{m}\Omega$
- 盐雾试验: 满足48H

制图	版次	比例	型号规格	
	投 影	1:1		
审核	未标注公差的, 以下列公差表为准			
	1. X. X $\pm 0.2$	4. 去除锐边最大0.1		
批准	2. X. XX $\pm 0.1$	5. 表面粗糙度Ra3.2	品名 MMCX型直式母头PCB板插	
	3. 角度 $\pm 1^\circ$	6. 倒角C0.15MAX		
	* 为重点尺寸		成都恒利泰科技有限公司	
	单位 mm		Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	