

广东荣缆电缆实业有限公司

成品检验报告

型号:EVRP 1*50mm ² 1500V -40±125°C		出货数量: 2500M		报告编号: H222-25				
批号:2025110103		检验依据:《成品检验规范》		送检数量: 全检				
检验项目	标准	检验		检验记录				
		普色						
外观	表面质量	无刮痕、颗粒		无				
	印字内容	正确、清晰、耐擦、无水印		正确、清晰、耐擦、无水印				
	印字间距	≤ 550 mm		220mm				
产品结构	导体	第五种导体单线直径≤0.21mm		1591/0.194	1591/0.196	1591/0.195	1591/0.197	1591/0.198
	导体电阻	≤0.398 Ω /KM (20°C)		0.326	0.351	0.342	0.339	0.323
	绝缘厚度	平均厚度 (≥ 1.5 mm)		1.56	1.59	1.58	1.55	1.57
		最薄厚度 (≥ 1.25 mm)		1.42	1.46	1.44	1.45	1.47
	屏蔽	铝箔重叠率不小于25%		25%				
		编织密度不小于80%		80%				
	被覆厚度	平均厚度 (≥ 0.8mm)		0.92				
		最薄厚度 (≥ 0.58 mm)		0.73				
	成品外径	16.5±0.3mm		16.54				
	椭圆度	≤15%		4%				
电气特性	绝缘耐压	浸水耐压2500v/5min		无击穿	无击穿	无击穿	无击穿	无击穿
	被覆耐压	浸水耐压2500v/5min		无击穿				
判定	<input checked="" type="checkbox"/> 接收		<input type="checkbox"/> 拒收	<input type="checkbox"/> 特采	<input type="checkbox"/> 挑选	<input type="checkbox"/> 报废	质量专用章	
备注								
检验日期: 2025/11/01		检验员: 欧阳慧		审核: 文金陶				

表单编号: QA-026/A0