


# 1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



## 2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

| A端 | 线材 | B端    | 备注 |
|----|----|-------|----|
| 1  | 红色 | 镀锡2mm |    |
| 2  | 黑色 | 镀锡2mm |    |
| 3  | 黄色 | 镀锡2mm |    |
| 4  | 绿色 | 镀锡2mm |    |
| 5  | 蓝色 | 镀锡2mm |    |
| 6  | 白色 | 镀锡2mm |    |
| 7  | 橙色 | 镀锡2mm |    |
| 8  | 紫色 | 镀锡2mm |    |
| 9  | 棕色 | 镀锡2mm |    |
| 10 | 灰色 | 镀锡2mm |    |

## 4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 4) 导通性能: 100%测试, DC300V, 绝缘 $\geq 20M\Omega$ , 导通电阻 $<1\Omega$ , 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

## 5. MATERIAL(材料)

| 序列号 | 名称            | 规格   | 数量    | 备注          |
|-----|---------------|--|-------|-------------|
| 1   | 元器件Components | X0800HI-10-NOHF (胶壳)                         | 1PCS  |             |
| 2   | 线缆Cable       | UL10064-32AWG. 红. 黑. 黄. 绿. 蓝. 白. 橙. 紫. 棕. 灰色 | 10PCS | 裁线长度: 360mm |

|          |  |      |                                       |              |        |      |  |
|----------|--|------|---------------------------------------|--------------|--------|------|--|
|          |  |      | <br>XKB Connection                    | Item details |        | RVE. |  |
|          |  |      |                                       |              |        | A0   |  |
|          |  |      |                                       | UNIT         |        |      |  |
|          |  |      |                                       | SCALE        | Free   |      |  |
|          |  |      |                                       | PAGE         | 1 OF 1 |      |  |
| DESIGNED |  | DATE | DRAWING NO.                           |              |        |      |  |
| CHECKED  |  | DATE |                                       |              |        |      |  |
| APPROVED |  | DATE | X0800HI-10-A32RBYGLW (YR) PNA-L350-T2 |              |        |      |  |