



1	2	3	4	5	6	7	8		
修订	变更描述	变更单号	签名	日期	6	插针	HPb59-1	金	1
					5	绝缘子	PTFE		1
					4	外壳	HPb59-1	金	1
					3	卡环	Fe	去油	1
					2	密封圈	硅橡胶	红色	1
					1	螺套	HPb59-1	金	1
					序号	零件名	材质	涂覆	数量
									备注



技术要求

- 执行标准: IEC60169
- 特性阻抗: 50Ω
- 频率范围: 0 ~ 6GHz
- 绝缘电阻: ≥5000MΩ
- 介质耐压: 1000V(AC 有效值)
- 内导体分离力: ≥0.28 N
- 轴向保持力: ≥ 22 N
- 连接机构耐力距: ≥1.7 N·m
- 机械寿命: ≥ 500 次
- 温度范围: -55°C ~ 165°C
- 接触电阻: 外导体间<2mΩ, 内导体间<3mΩ

制图	版次	比例		型号规格	品名
		投	影		
审核				未标注公差的, 以下列公差表为准	HL2-SMA-JEP
批准				1. X. XX±0.2 2. X. XX±0.1 3. 角度±1°	SMA型偏脚公头PCB板插
				4. 去除锐边最大0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 6. 倒角C0.15MAX	
				* 为重点尺寸	成都恒利泰科技有限公司
				单位 mm	Chengdu HenryTech Technology co., Ltd