




|    |      |      |    |    |   |   |   |
|----|------|------|----|----|---|---|---|
| 1  | 2    | 3    | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 |
| 修订 | 变更描述 | 变更单号 | 签名 | 日期 |   |   |   |

|    |     |         |    |    |    |
|----|-----|---------|----|----|----|
| 3  | 外壳  | HPb59-1 | 金  | 1  |    |
| 2  | 绝缘体 | PTFE    |    | 1  |    |
| 1  | 插孔  | HPb59-1 | 金  | 1  |    |
| 序号 | 零件名 | 材质      | 涂覆 | 数量 | 备注 |



### 技术要求

- 1、执行标准: IEC60169-15
- 2、特性阻抗: 50Ω
- 3、频率范围: 0 ~ 6GHz
- 4、电压驻波比: <1.2
- 5、插入损耗: <0.2dB
- 6、绝缘电阻: ≥5000M
- 7、介质耐压: 1000V (AC 有效值)
- 8、内导体分离力: ≥0.28 N
- 9、轴向保持力: ≥ 22 N
- 10、连接机构耐力距: ≥1.7 N·m
- 11、机械寿命: ≥ 500 次
- 12、温度范围: -55℃~165℃
- 13、接触电阻: 外导体间<2mΩ, 内导体间<3mΩ

|    |                  |               |
|----|------------------|---------------|
| 制图 | 版次               | 比例            |
| 审核 | 投影               |               |
| 批准 | 未标注公差的, 以下列公差表为准 |               |
|    | 1. X. X±0.2      | 4. 去除锐边最大0.1  |
|    | 2. X. XX±0.1     | 5. 表面粗糙度Ra3.2 |
|    | 3. 角度±1°         | 6. 倒角C0.15MAX |
|    | * 为重点尺寸 单位/mm    |               |

型号规格 HL2-SMA-KE-13.5

品名 SMA型直式正脚母头插座

成都恒利泰科技有限公司  
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd