

备注 (NOTE):




1材质:

- 1.1 胶芯: LCP UL94 V-0
- 1.2 端子: C2680, T=0.2mm; 镍底, 镀金
- 1.3 外壳: 不锈钢201-H 表面镀镍
2. 电气特性:
 - 2.1. 接触区: 接触电阻 $40\text{m}\Omega$ Max, 允许 $10\text{m}\Omega$ 变化量. 测试条件: 20mv, 100mA下测量.
 - 2.2. 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.
 - 2.3. 额定电压: 5V.
 - 2.4. 耐电电压: 100VAC.
 - 2.5. 绝缘电阻: 至少100兆欧 .
3. 机械性能:
 - 3.1. 插入力: 0.5-2.0Kg
 - 3.2. 拔出力: 0.6-2.04Kg
 - 3.3. 插拔次数: 5000次.
 - 3.4. 工作环境: -20°C to $+85^{\circ}\text{C}$.
 - 3.5. 耐焊接热: 端子浸入 $250\pm 5^{\circ}\text{C}$ 的锡槽中; 历时 $3-5\text{S}\pm 0.5\text{Sec}$, 沾锡面积95%以上
6. 外观: 部件可以承受以下焊接条件:
温度 250°C , 时间8-10秒, 外观无损坏变形
7. 包装: 编带, 1000pcs一盘

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
		B12	GND
		B9	VBUS
A5	CC1		
		B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

浙江创都电子科技有限公司		页码 (SHEET)	1	单位(UNIT): MM
		版本 (REV)	A1	比例(SCALE) 1:
		日期 (DATE)	2024. 11. 30	
品名 (ITEM NO)		设计 (DESIGN)	M	未 注 公 差 TOLERANCE UNSPECIFIED
料号 (PART NO)	TYPE-C-6P-BS-7.35N	审核 (CHECKED)	_____	
图号 (DWG NO)	A1	核准 (APPROVED)	_____	
				X. X ±0.20 X. XX ±0.15 X. XXX ±0.10 X° ±5° X. X° ±2°



RECOMMEND P.C.B LAYOUT(COMPONENT SIDE)
TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05

