




REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	2016.11.28
B/0	升 B 版	2024.8.9

技术参数:

- 所有材料符合ROHS2.0/REACH/HF要求。
- 额定电流: 1A, AC, DC;
- 额定电压: 250V, AC, DC;
- 温度范围: -25℃~+85℃;
- 接触电阻: ≤0.02Ω;
- 绝缘电阻: ≥500MΩ;
- 耐压: 500V, AC/minute.
- 适用线规: AWG#32 to #26
- 产品料号:
A15002 - n AWB - 03 T1
孔位 ————— 电镀
产品类型 ————— T1:镀亮锡
AWB:卧贴针座 ————— 胶芯材质
03:LCP 本色

Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C
02	1.50	3.60	6.00
03	3.00	5.10	7.50
04	4.50	6.60	9.00
05	6.00	8.10	10.50
06	7.50	9.60	12.00
07	9.00	11.10	13.50
08	10.50	12.60	15.00
09	12.00	14.10	16.50
10	13.50	15.60	18.00
11	15.00	17.10	19.50
12	16.50	18.60	21.00
13	18.00	20.10	22.50
...	...	...	...
20	28.50	30.60	33.00

3	焊片 Fitting Nail	黄铜 Brass	2	电镀(锡): 整个表面镀底锡30u"MIN, 再镀锡80u" MIN.
2	端子 Contact	黄铜 Brass	n*1	电镀(锡): 整个表面镀底锡30u"MIN, 再镀锡80u" MIN.
1	底座 Wafer	LCP (UL94V-0)	1	本色
序号	名称	材料	数量	附注

GENERAL TOLERANCES				浙江深海电子有限公司			
0.X	±0.25	X.°	±3°				
0.XX	±0.12			CHK. BY	朱江浩/2024.8.9	SHEET	PROD. NAME SH-ZH1.5-NAWT
0.XXX	±0.05	X.X°	±0.5°	APRV. BY	姚 婷/2024.8.9	1 OF 1	PART NO. A15001-nAWB-03T1
UNIT	SIZE	SCALE		DRAWING NO.		TITLE	
MM	A4	1:1		H15008-00		1.50mm pitch 90° WAFER-SMT TYPE	