








技术指标(Technical Index):

- 1.工作温度(Temperature range): $-40^{\circ}\text{C}\sim 125^{\circ}\text{C}$.
- 2.额定电压(Rated voltage): 200V DC/AC(rms) .
- 3.额定电流(Rated current): 2.0A .
- 4.接触电阻(Contact resistance): $\leq 25\text{m}\Omega$.
- 5.耐压值(Withstanding voltage): 500V AC/minute .
- 6.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$.





REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

Part No	CKT	A	B
APH2.0-2A-22	2	2.0	6.0
APH2.0-3A-22	3	4.0	8.0
APH2.0-4A-22	4	6.0	10.0
APH2.0-5A-22	5	8.0	12.0
APH2.0-6A-22	6	10.0	14.0
APH2.0-7A-22	7	12.0	16.0
APH2.0-8A-22	8	14.0	18.0
APH2.0-9A-22	9	16.0	20.0
APH2.0-10A-22	10	18.0	22.0
APH2.0-11A-22	11	20.0	24.0
APH2.0-12A-22	12	22.0	26.0
APH2.0-13A-22	13	24.0	28.0
APH2.0-14A-22	14	26.0	30.0
APH2.0-15A-22	15	28.0	32.0
APH2.0-16A-22	16	30.0	34.0
APH2.0-17A-22	17	32.0	36.0
APH2.0-18A-22	18	34.0	38.0
APH2.0-19A-22	19	36.0	40.0
APH2.0-20A-22	20	38.0	42.0



序号	品名	材质			
①	PH2.0弯针WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色			
②	PH2.0弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡			
TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd			
X.±0.50	±1°	PART NO. APH2.0-NA-22	TITLE: PH2.0弯针WTB		
X.X±0.20					
X.XX±0.10			MANUFACTURE DWG		
UNITS	mm	DESIGN: Ethan			
MATERILA	— — —	CHED: Olvia		SCALE N:A	SHEET 1/2
FINISH	— — —	APPD: Ava			

NOTE(注):

- 1.10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE $\pm 0.2\text{mm}$.
(10片孔距累积公差 $\pm 0.2\text{mm}$.)
- 2.CARRIER CAMBER NOT TO EXCEED 1mm IN 100mm.
(载带拱/弧形MAX:1/100mm.)
- 3.ALL DIMENSIONS MEET EIA-481 REQUIREMENTS.
(所有的尺寸要满足协会EIA-481规范.)
- 4.MATERIAL: CLEAR ANTISTATIC PS, COLD SEALING.
(载带材料: 透明防静电 PS, 冷封.)
- 5.THICKNESS: $0.50 \pm 0.05\text{mm}$. (载带厚度: $0.50 \pm 0.05\text{mm}$.)
- 6.PACKING LENGTH PER REEL: 7.68 METERS. (每卷包装长度: 7.68米.)
- 7.COMPONENT LOAD PER REEL: 600 PCS. (每卷包装数量: 600只, 前后各空20只.)
8. 纸箱装箱以不超过装箱线为准, 空余位置用塑料泡沫及保尼龙填充.
9. 纸箱分小、中、标准型3种规格型号: 装箱为整箱(左下包装量)采用标准型纸箱包装, 未达到整箱数量以产品量适当采用小型或中型纸箱包装.



CKT (2.0mm pitch)	W	PCS/REEL	REEL/CARTON	SUM(PCS)
2	16	600	14	8400
3				
4	24	600	10	6000
5				
6				
7				
8	32	600	8	4800
9				
10				
11				
12	44	600	6	3600
13				
14				
15				
16				
17				
18	56	600	5	3000
19				
20				



纸箱型号 Carton Type	小型 Small Size	中型 Medium	标准型 Standard
高度 Height (CM)	7.5	15	32

CKT (2.0mm pitch)	B0	W	F	S
2	6.30	16	7.50	
3	8.30			
4	10.30	24	11.50	
5	12.30			
6	14.30			
7	16.30			
8	18.30	32	14.20 ± 0.10	28.40
9	20.30			
10	22.30			
11	24.30			
12	26.30	44	20.20 ± 0.10	40.40
13	28.30			
14	30.30			
15	32.30			
16	34.30			
17	36.30	56	26.20 ± 0.10	52.40
18	38.30			
19	40.30			
20	42.30			

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd			
X. ± 0.50	$\pm 1^\circ$	PART NO. APH2.0-NA-22	TITLE: PH2.0弯针WTB载带包装		
X.X ± 0.20					
X.XX ± 0.10					
UNITS	mm	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG		
MATERIAL	— — —	CHED: Olivia		SCALE	SHEET
FINISH	— — —	APPD: Ava		N:A	2/2