

1

2

3


4

5

标注前有“*”为重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

SMA 直母头 公针 正五脚 PCB 牙长13.0 (6MM&4.2MM焊脚)



技术要求:


- 1) 标准阻抗: 50 OHM;
- 2) 频率范围: 0-6 GHz;
- 3) 电压驻波比: 1.5 MAX;
- 4) 工作电压: 335-500 VOLTS;
- 5) 电介质耐电压: 500-1500 VRMS;
- 6) 其它外观要求依我司品管标准管控;

ZKT®

深圳市中科无线技术有限公司

3	绝缘体	JYT014-00	铁氟龙	1	素 材	Ø4.12 X 12.50
2	PIN 针	PIN031-AU	黄铜3604	1	镀金 ≥1u"	Ø1.50 X 18.60
1	本 体	BT049-AU	黄铜3604	1	镀金 ≥1u"	SQ6.50 X 18.50
序号	名 称	零件料号	材 质	数量	表面处理	产品规格

B O M 表

公 差	x.	±0.30				代 码		料 号	
	x.x	±0.20				品 名	SMA直母头公针正五脚 PCB 牙长13.0		
	x.xx	±0.10	变 更 记 录		日 期	变更者	型 号	ZKC516111-1	
	ANGULAR 5°		比 例	1: 1	纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期
图 法		单 位	mm	版 本	A	审 核		确 认	

1

2

3

4

5