





标注前有“*”为重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

MCX 一体直母头 接RG174

- 技术要求:
- 1) 标准阻抗: 50 OHM;
 - 2) 频率范围: 0-3 GHz;
 - 3) 电压驻波比: 1.5 MAX;
 - 4) 工作电压: 300 VOLTS;
 - 5) 电介质耐电压: 500 VRMS;
 - 6) 其它外观要求依我司品管标准管控;



4	铜管	C301001 / TG001-NI	黄铜C3602	1	镀镍 100u"	φ3.90 X 9.00
3	PIN 针	PIN063-AU	黄铜C3604	1	镀金 1u"	φ1.20 X 6.60
2	绝缘体	JYT039-00	铁氟龙	1	素材	φ3.0 X 6.10
1	本体	BT110-AU	黄铜C3604	1	镀金 1u"	φ5.10 X 16.50
序号	名称	零件料号	材质	数量	表面处理	产品规格

BOM 表

ZKT® 深圳市中科无线技术有限公司

公差	x. ±0.30 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 ANGULAR 5°	变更记录	日期	变更者	代码	料号
图法		比例	1:1	纸张	A4	品名
		单位	mm	版本	A	型号
						MCX 一体直母头 接RG174
						ZKC503010
						绘图 ZHANG 日期 2026.01.03
						审核 确认